

**Mitutoyo****Średnicówki mikrometryczne Holtest, zestaw do pomiaru otw. nieprzelot., zakres pomiarowy: 12-20mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	429055 12-20
GTIN	4946368517582
Klasa artykułu	44A

**Opis****Wykonanie:**

Nierdzewne, wszystkie elementy stali chromowane bezodblaskowo. Bębenek z czarną skalą oraz grzechotką precyzyjną.

typ do otworów nieprzelotowych. **Powierzchnie pomiarowe z hartowanej stali, z powłoką tytanową zapewniającą długą trwałość.**

**w dostawie::**

średnicówki mikrometryczne nr 429005. pierścienie kontrolne, zbliżone do nr 484030, przedłużka 150 mm nr 429010.

**Opis techniczny**

zakres pomiarowy	12 - 20 mm
liczba śrub mikrometrycznych	2
Ø pierścieni nastawczych	16 mm
granica błędu	0,004 mm
odczyt	0,005 mm
norma	Norma zakładowa
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik
Kalibracja	S6
Rodzaj produktu	3-punktowy mikrometr wewnętrzny

## Usługi

Kalibracja zestawów średnicówek 3-punktowych zakres pomiarowy 12-20 mm

020550 12-20

## Akcesoria

Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 18 mm

484030 18

Średnicówka mikrometryczna Holtest do pomiaru otw. nieprzelot. zakres pomiarowy 16-20 mm

429005 16-20

Średnicówka mikrometryczna Holtest do pomiaru otw. nieprzelot. zakres pomiarowy 12-16 mm

429005 12-16

Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych Typ 2/150

429010 2/150

Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 15 mm

484030 15