

Mitutoyo

Zestawy średnicówek mikrometr. do pomiaru otw. nieprzelot., zakres pomiarowy: 12-20 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	429055 12-20
GTIN	4946368517582
Klasa artykułu	44A

Opis

Wykonanie:

Nierdzewne, wszystkie elementy stali chromowane bezodblaskowo. Bębenek z czarną skalą oraz grzechotką precyzyjną.

typ do otworów nieprzelotowych. **Powierzchnie pomiarowe z hartowanej stali, z powłoką tytanową zapewniającą długą trwałość.**

w dostawie::

średnicówki mikrometryczne nr 429005. pierścienie wzorcowe, podobne do nr 484030, przedłużka 150 mm nr 429010.

norma: DIN 863

podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: S6

odczyt: 0,005 mm

granica błędu: 0,004 mm

liczba śrub mikrometrycznych: 2

Ø pierścieni nastawczych: 16 mm

Opis techniczny

zakres pomiarowy	12 - 20 mm
liczba śrub mikrometrycznych	2
Ø pierścieni nastawczych	16 mm
granica błędu	0,004 mm
odczyt	0,005 mm
norma	DIN 863
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztynny pojemnik
Kalibracja	S6

Usługi

Kalibracja zestawów średnicówek 3-punktowych zakres pomiarowy 12-20 mm	011240 12-20
Znakowanie opis laserowy	018940

Akcesoria

Średnicówki mikrometryczne do pomiaru otw. nieprzelot. zakres pomiarowy 12-16 mm	429005 12-16
Średnicówki mikrometryczne do pomiaru otw. nieprzelot. zakres pomiarowy 16-20 mm	429005 16-20
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 18 mm	484030 18
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 15 mm	484030 15
Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych typ 2/150	429010 2/150