

**Mitutoyo****Średnicówki mikrometryczne Holtest, zestaw do pomiaru otw. nieprzelot., zakres pomiarowy: 20-50mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	429055 20-50
GTIN	4946368517599
Klasa artykułu	44A

**Opis****Wykonanie:**

Nierdzewne, wszystkie elementy stali chromowane bezodblaskowo. Bębenek z czarną skalą oraz grzechotką precyzyjną.

typ do otworów nieprzelotowych. **Powierzchnie pomiarowe z hartowanej stali, z powłoką tytanową zapewniającą długą trwałość.**

**w dostawie::**

średnicówki mikrometryczne nr 429005. pierścienie kontrolne, zbliżone do nr 484030, przedłużka 150 mm nr 429010.

**Opis techniczny**

Ø pierścieni nastawczych	25 / 40 mm
zakres pomiarowy	20 - 50 mm
liczba śrub mikrometrycznych	4
granica błędu	0,006 mm
odczyt	0,005 mm

norma	Norma zakładowa
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik
Kalibracja	S6
Rodzaj produktu	3-punktowy mikrometr wewnętrzny

## Usługi

Kalibracja zestawów średnicówek 3-punktowych zakres pomiarowy 20-50 mm	020550 20-50
--	--------------

## Akcesoria

Średnicówka mikrometryczna Holtestdo pomiaru otw. nieprzelot. zakres pomiarowy 20-25 mm	429005 20-25
Średnicówka mikrometryczna Holtestdo pomiaru otw. nieprzelot. zakres pomiarowy 30-40 mm	429005 30-40
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 45 mm	484030 45
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 35 mm	484030 35
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 27 mm	484030 27
Średnicówka mikrometryczna Holtestdo pomiaru otw. nieprzelot. zakres pomiarowy 25-30 mm	429005 25-30
Średnicówka mikrometryczna Holtestdo pomiaru otw. nieprzelot. zakres pomiarowy 40-50 mm	429005 40-50
Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych Typ 3/150	429010 3/150
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 22 mm	484030 22