

**Mitutoyo****Średnicówki mikrometryczne do pomiaru otw. nieprzelot., zakres pomiarowy: 12-16 mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 429005 12-16  |
| GTIN             | 4946368517186 |
| Klasa artykułu   | 44A           |

**Opis****Wykonanie:**

Nierdzewne, wszystkie elementy skali chromowane bezodblaskowo. Bębenek z czarną skalą oraz grzechotką precyzyjną.

typ do otworów nieprzelotowych. **Powierzchnie pomiarowe z hartowanej stali, z powłoką tytanową zapewniającą długą trwałość.**

**Wyp. dodatkowe:**

Przedłużki nr 429010, pierścienie kontrolne nr 484030.

norma: DIN 863

podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: B6

odczyt: 0,005 mm

granica błędu: 0,004 mm

Ø bębena pomiarowego: 23 mm

wymiar a: 0,3 mm

standardowa głębokość pomiaru: 80 mm

długość całkowita: 127 mm

**Opis techniczny**

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| zakres pomiarowy              | 12 - 16 mm |
| standardowa głębokość pomiaru | 80 mm      |
| Ø bębena pomiarowego          | 23 mm      |

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| długość całkowita              | 127 mm           |
| wymiar a                       | 0,3 mm           |
| głębokość pomiaru z przedłużką | 230 mm           |
| granica błędu                  | 0,004 mm         |
| odczyt                         | 0,005 mm         |
| norma                          | DIN 863          |
| podziałka bębena pomiarowego   | 1/50 mm          |
| Technika pomiarowa             | analogowy        |
| Opakowanie                     | sztywny pojemnik |
| Kalibracja                     | B6               |

## Usługi

|                                                                                      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Kalibracja 3-punktowych średnicówek mikrometrycznych<br>maks. zakres pomiarowy 20 mm | 012900 20  |
| Znakowanie opis laserowy                                                             | 018940     |
| Kalibracja DAkkS 3-punktowy mikrometr wewnętrzny<br>maks. zakres pomiarowy 200 mm    | 012910 200 |

## Akcesoria

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych typ 2/150  | 429010 2/150 |
| Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 15 mm | 484030 15    |
| Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 14 mm | 484030 14    |
| Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 13 mm | 484030 13    |
| Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 12 mm | 484030 12    |
| Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 16 mm | 484030 16    |