

Mitutoyo**Cyfrowe średnicówki mikrometryczne, zakres pomiarowy: 75-88 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	429110 75-88
GTIN	2050001062208
Klasa artykułu	44A

Opis

Wykonanie:

Bezpośredni odczyt wyraźnych cyfr na wyświetlaczu. Pewny i bezbłędny pomiar - bez noniusza.

Funkcja Lock zapobiega przypadkowemu przestawieniu punktu zerowego.

Niewielkie zużycie energii. Z kontrolą stanu naładowania i wskazaniem usterek.

Pow. pomiar. oraz elementy ulegające zużyciu z HM, od wielk. 12-16 z hartowanej stali z powłoką tytanową.

w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk. 357.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 497445,

przedłużki nr 429010, pierścienie nastawcze nr 484030.

wskazówka:

Na zamówienie dostarczane z zakresem pomiarowym do 300 mm.

norma: DIN 863

złącze: Złącze USB

złącze: Złącze Digimatic

stopień ochrony IP: IP 65

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: B6

odczyt: 0,001 mm

granica błędu: 0,003 mm

wymiar a: 0,3 mm

standardowa głębokość pomiaru: 102 mm

Opis techniczny

wymiar a	0,3 mm
zakres pomiarowy	75 - 88 mm
głębokość pomiaru z przedłużką	252 mm
standardowa głębokość pomiaru	102 mm
granica błędu	0,003 mm
odczyt	0,001 mm
liczba baterii	1
z bateriami / akumulatorkami	081560 357
norma	DIN 863
złącze	Złącze USB
złącze	Złącze Digimatic
stopień ochrony IP	IP 65
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	sztynny pojemnik
Kalibracja	B6

Usługi

Kalibracja 3-punktowych średnicówek mikrometrycznych maks. zakres pomiarowy 100 mm	012900 100
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkKS 3-punktowy mikrometr wewnętrzny maks. zakres pomiarowy 200 mm	012910 200

Akcesoria

Odbiornik wielosystemowy / interfejs klawiatury USB	498975
Odbiornik / interfejs klawiatury USB	498965
Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ D1	497445 D1
Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych typ 4/150	429010 4/150
Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa 357	081560 357

Nadajnik typ S16E	498966 S16E
Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ USB2	497445 USB2
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 80 mm	484030 80
Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ D2	497445 D2
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 85 mm	484030 85
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 75 mm	484030 75