



## Dalmierze laserowe, zasięg: 60 m



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	465540 60
GTIN	4045197838728
Klasa artykułu	42I

### Opis

#### Wykonanie:

Niedrogi dalmierz laserowy do szybkiego i łatwego wykonywania standardowych pomiarów. Ergonomicznie uformowana obudowa z dwóch rodzajów materiału. Klawiatura Soft Touch z intuicyjnie zrozumiałymi symbolami. Wyświetlacz LCD z możliwością włączenia podświetlenia tła. Symbole graficzne na wyświetlaczu wspomagają użytkownika przy wykonywaniu pomiarów. Klasa lasera 2.

#### Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

#### Klasa dokładności:

W optymalnych warunkach odchyłka  $\pm 1,5$  mm na odcinku pomiarowym o długości 10 m.

#### w dostawie::

2 baterie, pokrowiec na pasek, opaska na rękę.

stopień ochrony IP: IP 54

dokładność pomiaru:  $\pm 1,5$  mm

Nr artykułu z bateriami / akumulatorami: 081551 LR3

zasięg: 60 m

dodawanie / odejmowanie: tak

pomiar minimalny / maksymalny: tak

pomiar powierzchni i objętości: tak

## Opis techniczny

dokładność pomiaru	±1,5 mm
pomiar pośredni (z równania Pitagorasa)	tak
wysokość	28 mm
pomiar dynamiczny	tak
dodawanie / odejmowanie	tak
pomiar minimalny / maksymalny	tak
masa	100 g
akustyczne potwierdzenie pomiaru	tak
zasięg	60 m
trwałość baterii (pomiar)	4000
stopień ochrony IP	IP 54
pamięć wartości pomiarów	20
długość	110 mm
automatyczne wyłączenie	3 min
zasilanie bat.	2× 081551 LR3
pomiar powierzchni i objętości	tak
szerokość	46 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081551 LR3
Liczba dołączonych baterii	2
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Rodzaj produktu	Liniał warsztatowy z dwustronną podziałką

## Akcesoria

Baterie alkaliczno-manganowe typ LR3	081556 LR3
	081561 LR3

Baterie alkaliczno-manganowe wielkość międzynarodowa  
LR3

---