



Dalmierze laserowe, zasięg: 110 m



Dane zamówienia

Numer katalogowy	465540 110
GTIN	4045197838735
Klasa artykułu	42I

Opis

Wykonanie:

Niedrogi dalmierz laserowy do szybkiego i łatwego wykonywania standardowych pomiarów. Ergonomicznie uformowana obudowa z dwóch rodzajów materiału. Klawiatura Soft Touch z intuicyjnie zrozumiałymi symbolami. Wyświetlacz LCD z możliwością włączenia podświetlenia tła. Symbole graficzne na wyświetlaczu wspomagają użytkownika przy wykonywaniu pomiarów. Klasa lasera 2.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Klasa dokładności:

W optymalnych warunkach odchyłka $\pm 1,5$ mm na odcinku pomiarowym o długości 10 m.

w dostawie::

2 baterie, pokrowiec na pasek, opaska na rękę.

stopień ochrony IP: IP 54

dokładność pomiaru: $\pm 1,5$ mm

Nr artykułu z bateriami / akumulatorami: 081551 LR3

zasięg: 110 m

dodawanie / odejmowanie: tak

pomiar minimalny / maksymalny: tak

pomiar powierzchni i objętości: tak

Opis techniczny

dodawanie / odejmowanie	tak
dokładność pomiaru	±1,5 mm
akustyczne potwierdzenie pomiaru	tak
stopień ochrony IP	IP 54
pomiar dynamiczny	tak
pomiar minimalny / maksymalny	tak
masa	100 g
automatyczne wyłączenie	3 min
trwałość baterii (pomiar)	4000
pomiar pośredni (z równania Pitagorasa)	tak
pamięć wartości pomiarów	20
pomiar powierzchni i objętości	tak
zasięg	110 m
wysokość	28 mm
długość	110 mm
szerokość	46 mm
zasilanie bat.	2× 081551 LR3
Liczba dołączonych baterii	2
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081551 LR3
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Rodzaj produktu	Liniał warsztatowy z dwustronną podziałką

Akcesoria

Baterie alkaliczno-manganowe typ LR3	081556 LR3
	081561 LR3

Baterie alkaliczno-manganowe wielkość międzynarodowa
LR3
