

## Mitutoyo

### Zestawy cyfrowych średnicówek mikrometrycznych, zakres pomiarowy: 75-100 mm



#### Dane zamówienia

Numer katalogowy	429112 75-100
GTIN	2050001062284
Klasa artykułu	44A

#### Opis

##### Wykonanie:

**Bezpośredni odczyt wyraźnych cyfr na wyświetlaczu. Pewny i bezbłędny pomiar - bez noniusza.**

Funkcja Lock zapobiega przypadkowemu przestawieniu punktu zerowego.

Niewielkie zużycie energii. Z kontrolą stanu naładowania i wskazaniem usterek.

**Pow. pomiar. oraz elementy ulegające zużyciu z HM, od wielk. 12-25 z hartowanej stali z powłoką tytanową.**

##### Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

##### w dostawie::

Cyfrowe średnicówki mikrometryczne nr 429110, pierścienie nastawcze.

Kalibracja: S6

stopień ochrony IP: IP 65

liczba śrub mikrometrycznych: 2

liczba pierścieni nastawczych: 1

Ø pierścieni nastawczych: 87 mm

#### Opis techniczny

liczba pierścieni nastawczych	1
Ø pierścieni nastawczych	87 mm
liczba śrub mikrometrycznych	2
zakres pomiarowy	75 - 100 mm
stopień ochrony IP	IP 65
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
norma	DIN 863
złącze	Złącze USB
złącze	Złącze Digimatic
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	sztywny pojemnik
Kalibracja	S6
Rodzaj produktu	3-punktowy mikrometr wewnętrzny

## Usługi

Kalibracja zestawów średnicówek 3-punktowych zakres pomiarowy 75-100 mm	011240 75-100
Znakowanie opis laserowy Typ	018940

## Akcesoria

Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 90 mm	484030 90
Odbiornik wielosystemowy / interfejs klawiatury USB Typ	498975
Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych Typ D2	497445 D2
Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych Typ D1	497445 D1
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 80 mm	484030 80
Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii 357	081560 357
Nadajnik Typ S16E	498966 S16E
Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych Typ USB2	497445 USB2
Odbiornik / interfejs klawiatury USB Typ	498965

Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych Typ 4/150

429010 4/150