

**Narzędzie do radełkowania bezwiórowego prawe, Wielkość uchwytu: 12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	290094 12
GTIN	4030741478673
Klasa artykułu	29I

Opis**Wykonanie:**

- **minimalny nacisk, zmniejszone obciążenie obrabianego przedmiotu i obrabiarki**
- **zsynchron. napęd wrzeciona zapewnia łatwe ustawianie uch. rolek i wysokości kłów**

Wkręt bez łba w uchwycie z drobną korektą kąta.

Kołek HM zapewnia większą odporność na zużycie.

dla profilu radełkowania: RAA 2×AA

do \varnothing radełkowania d_1 : 15 mm

do szerokości radełkowania b : 6 mm

do otworów radełek $\varnothing d_2$: 6 mm

do \varnothing zagłębienia radełka d_3 : 11 mm

zakres roboczy: 0 - 15 mm

Sworzeń: 299925 1

Opis techniczny

zakres roboczy	0 - 15 mm
szerokość chwytu	12 mm
do otworów radełek $\varnothing d_2$	6 mm

do \varnothing radełkowania d_1	15 mm
do szerokości radełkowania b	6 mm
wysokość chwytu	12 mm
do \varnothing zagłębienia radełka d_3	11 mm
Sworzeń	299925 1
Tarcza obrotowa	299927 1
kierunek skrawania	lewo i prawo
dla profilu radełkowania	RAA 2xAA
Rodzaj produktu	Narzędzie do radełkowania

Akcesoria

Tarcza obrotowa	299904
Sworzeń z kołnierzem	299902
Sworzeń z kołnierzem Typ 2	299925 2
Tarcza obrotowa Typ 2	299927 2