



Narzędzie do radełkowania bezwiórowego uniwersalny, Wielkość uchwytu: 20 mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 290098 20 |
| GTIN | 4030741458736 |
| Klasa artykułu | 29I |

Opis

Wykonanie:

- **minimalny nacisk, zmniejszone obciążenie obrabianego przedmiotu i obrabiarki**
 - **zsynchron. napęd wrzeciona zapewnia łatwe ustawianie uch. rolek i wysokości kłów**
- konstrukcjamodułowa: do zastosowania uniwersalnego, jako wersja prawa i lewa.**

Możliwość zwiększenia zakresu pracy przez obrócenie uchwytu rolki.

Wkręt bez łba w uchwycie z drobną korektą kąta.

Kolek HM zapewnia większą odporność na zużycie.

dla profilu radełkowania: RAA 2×AA

do \varnothing radełkowania d_1 : 20 mm

do szerokości radełkowania b : 8 mm

do otworów radełek $\varnothing d_2$: 6 mm

do \varnothing zagłębienia radełka d_3 : 13 mm

zakres roboczy: 3,5 - 65 mm

Sworzeń: 299902

Opis techniczny

| | |
|--|-------------|
| zakres roboczy | 3,5 - 65 mm |
| do szerokości radełkowania b | 8 mm |
| szerokość chwytu | 20 mm |
| do otworów radełek $\varnothing d_2$ | 6 mm |
| wysokość chwytu | 20 mm |
| do \varnothing radełkowania d_1 | 20 mm |
| do \varnothing zagłębienia radełka d_3 | 13 mm |
| Sworzeń | 299902 |
| Tarcza obrotowa | 299904 |
| dla profilu radełkowania | RAA 2×AA |

Akcesoria

| | |
|----------------------|--------|
| Sworzeń z kołnierzem | 299902 |
| Tarcza obrotowa | 299904 |