

Mitutoyo**Średnicówka 3-punktowa do szybkich pomiarów, cyfrowa, zakres pomiarowy: 62-75mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	429250 62-75
GTIN	4946368636603
Klasa artykułu	44A

Opis

Wykonanie:

3-punktowe średnicówki do szybkich pomiarów Borematic do pomiaru otworów nieprzelotowych. Czytelny i dokładny odczyt na dużym wyświetlaczu LCD z cyframi o wysokości 11 mm. **Wskaźnik obracany o 330°**. Trzpienie pomiarowe centrują samoczynnie mikrometr w otworze i zapewniają łatwe użycie. Regulacja trzpieni pomiarowych odbywa się bez luzów za pomocą **stożka z węgla spiekane**go. Powierzchnie pomiarowe z hartowanej stali powlekaney tytanem.

Zalety:

Bardzo szybki i powtarzalny pomiar dzięki szybkiemu przesuwaniu i samoczynnemu centrowaniu.

Funkcja:

- **przycisk zatrzymania wyniku zachowuje wyświetlony wynik pomiaru (np. przy niekorzystnym położeniu pomiarowym)**
- **punkt zerowy/ wymiar bezwzględny umożliwiające zerowanie w każdym położeniu**
- **wskazania dobrego/ braku do łatwego sprawdzania tolerancji**
- **szybkie przestawianie do szybkiego pokonywania odcinka pomiarowego.**

w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk. 357.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych Digimatic nr 497080, przedłużki nr 429010, pierścienie kontrolne nr 484030.

Część zamienna:

Zamienne głowice pomiarowe nr 429252.

Opis techniczny

standardowa głębokość pomiaru	75 mm
zakres pomiarowy	62 - 75 mm
odczyt	0,001 mm
wymiar a	0,3 mm
głębokość pomiaru z przedłużką	225 mm
granica błędu	0,006 mm
Liczba dołączonych baterii	1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 357
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
norma	Norma zakładowa
złącze	Złącze Digimatic
zapisywanie wartości pomiaru	jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Technika pomiarowa	cyfrowy
Protokół z badań	Protokół kontroli producenta
Opakowanie	sztynny pojemnik
Kalibracja	B6
Rodzaj produktu	3-punktowe średnicówki mikrometryczne

Usługi

Kalibracja DAkkS3-punktowy mikrometr wewnętrzny maks. zakres pomiarowy 200 mm	022510 200
Kalibracja 3-punktowych średnicówek mikrometrycznych maks. zakres pomiarowy 100 mm	022500 100

Akcesoria

Odbiornik / interfejs klawiatury USB Typ	498965
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 70 mm	484030 70
Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii 357	081560 357
Przewód przyłączeniowy Typ USB2	497080 USB2
Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych Typ 4/150	429010 4/150
Zapasowa sonda pomiarowa zakres pomiarowy 62-75 mm	429252 62-75
Nadajnik Typ S1	498966 S1
Przewód przyłączeniowy Typ D2	497080 D2
Odbiornik wielosystemowy / interfejs klawiatury USB Typ	498975
Przewód przyłączeniowy Typ D1	497080 D1