

**Suwmiarki, zakres pomiarowy: 150 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	410100 150
GTIN	4045197502506
Klasa artykułu	41A

**Opis****Wykonanie:**

Elementy skali bezodblaskowe, chromowane na matowo.

Precyzyjna, kontrastowa skala.

Powierzchnie pomiarowe precyzyjnie docierane.

Wkręt ustalający u góry.

Ergonomicznie zoptymalizowany suwak. Lepszy odczyt dzięki kontrastowym kolorom skali.

tabela gwintów: Tabela suwmiarki

norma: DIN 862

przełączalny odczyt: mm / cale

Opakowanie: etui

Kalibracja: A1

odczyt: 0,05 mm

podziałka: 1/20 mm

podziałka: 1/128 cal

długość szczęk: 40 mm

**Opis techniczny**

Opakowanie	etui
Kalibracja	A1
odczyt	0,05 mm
zakres pomiarowy	0 - 150 mm
długość szczęk	40 mm

podziałka	1/20 mm
podziałka	1/128 cal
przełączalny odczyt	mm / cale
norma	DIN 862
z głębokościomierzem	tak
wymiar głębokości	płaskie
ustalanie	Śruba ustalająca górna
Technika pomiarowa	analogowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
tabela gwintów	Tabela suwmiarki
Rodzaj produktu	Suwmiarki standardowe

## Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	011030 200
Znakowanie opis laserowy Typ	018940
Kalibracja DAkkS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	011050 200

## Akcesoria

Tabela dla suwmiarek	412180
Pojemnik z tworzywa sztucznego Typ MS150	412468 MS150
Pojemnik z tworzywa sztucznego Typ MS150	412470 MS150
Etui ze sztucznej skóry na suwmiarki z noniuszem	412500
Zestawy narzędzi dla elektroników, 118-elementowe bez walizki	680405
Zestawy narzędzi dla elektroników, 118-elementowe z aluminiową walizką narzędziową	680400