



Imadła modułowe, szerokość szczęk A: 125mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	362100 125
GTIN	2050001077479
Klasa artykułu	35G

Opis

Wykonanie:

- łatwa obsługa mechaniczna (do 3,5 t)
- łatwa regulacja rozwartości
- imadło maszynowe ze szczękami dociskowymi
- utwardzone dyfucyjnie do 60 HRC
- odchyłka równoległości 0,02 mm.

w dostawie::

Szczęki dociskowe, 1 ogranicznik obrabianych przedmiotów, 2 wpusty przesuwne nr 362160, wielk. 16/16, 1 klucz do mocowania, 1 klucz z uchwytem poprzecznym.

wskazówka:

Inne kamienie do imadeł zob. nr 362160.

Opis techniczny

masa	17 kg
wysokość korpusu G	40 mm
zakres mocowania b	150 mm
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem	Gerardi 125
rowek pasowany poprzeczny n	16 mm
szerokość szczęk A	125 mm

wysokość szczęk C	40 mm
rowek pasowany wzdłużny I	16 mm
Długość całkowita L	345 mm
maks. siła mocowania przy 60 Nm	25 kN
Seria	Gerardi 125
Rodzaj produktu	Imadło maszynowe

Akcesoria

Szczęki pryzmowe (szt.) do szczęk o szerokości 125 mm	362125 125
Kamienie do imadeł (para) wymiar rowka teowego B/rowek pasowany 12/16 mm	362160 12/16
Elementy modułowe stałe (szt.) do szczęk o szerokości 125 mm	362150 125
Kamienie do imadeł (para) wymiar rowka teowego B/rowek pasowany 20/16 mm	362160 20/16
Kamienie do imadeł (para) wymiar rowka teowego B/rowek pasowany 16/16 mm	362160 16/16
Kamienie do imadeł (para) wymiar rowka teowego B/rowek pasowany 14/16 mm	362160 14/16
Głaska szczęka nasadzana, twarda (szt.) do szczęk o szer. 125 mm	362147 125
Rowkowa wzdłużnie szczęka nasadzana (szt.) do szczęk o szer. 125 mm	362146 125
Kamienie do imadeł (para) wymiar rowka teowego B/rowek pasowany 18/16 mm	362160 18/16
Głaska szczęka nasadzana, miękka (szt.) do szczęk o szer. 125 mm	362148 125
Elementy mocujące kpl. (szt.) do szczęk o szerokości 125 mm	362144 125
Szczęki ruchome (szt.) do szczęk o szerokości 125 mm	362143 125
Łapy mocujące, para do szczęk o szerokości 125 mm	362120 125

Elementy modułowe ruchome (szt.) do szczęk o szerokości
125 mm

362145 125