

Mahr**Suwmiarka, zakres pomiarowy: 150mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	410250 150
GTIN	4059192001506
Klasa artykułu	43A

Opis**Wykonanie:**

Elementy odczytowe skali chromowane na matowo.
Precyzyjna, kontrastowa skala.
Śruba ustalająca powyżej.

Powierzchnie pomiarowe bardzo dokładnie docierane.

Wyp. dodatkowe:

Tabela gwintów nr 412180 do tylnej części suwmiarek.

Opis techniczny

długość szczęk	40 mm
zakres pomiarowy	0 - 150 mm
Kalibracja	A1
Opakowanie	Etui
odczyt	0,05 mm
podziałka	1/20 mm
podziałka	1/128 cal
przełączalny odczyt	mm / cale
norma	ISO 13385
wymiar głębokości	prostokątne 3,7×1,3
z głębokościomierzem	tak

Odchyłki pomiarowe E MPE	±0,05 mm
ustalanie	Śruba ustalająca górna
Technika pomiarowa	analogowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Rodzaj produktu	Suwmiarki uniwersalne

Usługi

Kalibracja DAkkSSuwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	021010 200
Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	021000 200

Akcesoria

Etui ze sztucznej skóry na suwmiarki z noniuszem	412500
--	--------