

**HOLEX®****Imadła ze wspom. siły nacisku, szerokość szczęk: 125 mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	362010 125
GTIN	4045197233837
Klasa artykułu	32F

## Opis

### Wykonanie:

korpus i ruchome sanie górne z żeliwa sferoidalnego GGG 60, prowadnice hartowane i szlifowane

- mechaniczny wzmacniacz siły z możliwością dokładnego wyboru siły nacisku
- bezobsługowy, całkowicie zamknięty mechanizm wspomagania wrzeciona
- seryjne, z hartowanymi i szlifowanymi, gładkimi szczękami dociskowymi
- dolna część z rowkiem podłużnym i poprzecznym umożliwia dokładne i szybkie ustawianie imadła w kierunku wzdłużnym i poprzecznym.

### Zastosowanie:

- do bezwibacyjnego i całkowicie pewnego mocowania podczas obróbki przy największych siłach skrawania i posuwu
- wąski zakres tolerancji wykonania umożliwia późniejsze zastosowanie połączenia kilku imadeł obok siebie.

### w dostawie::

4 łapy mocujące, 1 para hartowanych szczęk mocujących, korba ręczna.

### Wyp. dodatkowe:

- zestaw do ustawiania i mocowania zob. nr 360530 wyposażenie zob. nr 362015 - 362025
- inne szczęki zob. nr 362400 - 362620.

zakres mocowania b I: 0 - 105 mm

zakres mocowania b II: 100 - 205 mm

zakres mocowania b rozszerzony: 255 mm

siła mocowania: 40 kN

masa: 25 kg

wysokość korpusu c: 107 mm

## Opis techniczny

zakres mocowania b I	0 - 105 mm
L <sub>2</sub>	80 mm
szerokość szczęk	125 mm
siła mocowania	40 kN
zakres mocowania b rozszerzony	255 mm
wysokość korpusu c	107 mm
wielkość gwintu d <sub>1</sub>	M12
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem	HD-HOLEX
zakres mocowania b II	100 - 205 mm
L <sub>3</sub>	60 mm
wysokość podpory G +0,02	65 mm
L <sub>4</sub>	489 - 694 mm
masa	25 kg
długość korpusu a	425 mm

## Akcesoria

Szczęki sprężyste, para do szczęk o szerokości 125 mm	362600 125
Zapasowe listwy sprężyste, para do szczęk o szerokości 125 mm	362620 125
Szczęki pryzmowe, para do szczęk o szerokości 125 mm	362500 125
Szczęki dociskowe z odsadzoną pow. przyłożenia do szczęk o szerokości 125 mm	362030 125
Płyta obrotowa do szczęk o szerokości 125 mm	362015 125
Łapy zaciskowe - zestaw 2-elem. do szczęk o szerokości 125/160 mm	360750 125/160
Szczęki z rolkami dociskowymi, para do szczęk o szerokości 125 mm	362460 125
Szczęki podstawowe, miękkie, para do szczęk o szerokości 125 mm	362520 125

Szczęka z kołkami pozycjonującymi stałe do szczęk o szerokości 125 mm	362625 125
Szczęka z kołkami pozycjonującymi ruchome do szczęk o szerokości 125 mm	362626 125
Szczęki boczne / dociskowe do szczęk o szerokości 125 mm	362645 125
Korbka do szczęk o szerokości 125/160 mm	360810 125/160
Szczęki dociskowe z odsadzoną powierzchnią, para do szczęk o szerokości 125 mm	362560 125
Ograniczniki przestawne do szczęk o szerokości 125 mm	362020 125
Szczęki z rowkami podłużnymi i poprzecznymi, para do szczęk o szerokości 125 mm	362400 125
Szczęki gładkie, para do szczęk o szerokości 125 mm	362420 125