



Imadła modułowe, szerokość szczęk A: 150/3 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	362100 150/3
GTIN	2050001077493
Klasa artykułu	35G

Opis

Wykonanie:

- łatwa obsługa mechaniczna (do 3,5 t)
- łatwa regulacja rozwartości
- imadło maszynowe ze szczękami dociskowymi
- utwardzone dyfucyjnie do 60 HRC
- odchyłka równoległości 0,02 mm.

w dostawie::

Szczęki dociskowe, 1 ogranicznik obrabianych przedmiotów, 2 wpusty przesuwne nr 362160, wielk. 16/16, 1 klucz do mocowania, 1 klucz z uchwytem poprzecznym.

wskazówka:

Inne kamienie do imadeł zob. nr 362160.

masa: 40 kg

Długość całkowita L: 520 mm

zakres mocowania b: 300 mm

wysokość korpusu G: 50 mm

wysokość szczęk C: 50 mm

rowek pasowany wzdłużny l: 16 mm

Opis techniczny

pasujące wyposażenie oznaczone kolorem	Gerardi 150
rowek pasowany poprzeczny n	16 mm
wysokość korpusu G	50 mm

zakres mocowania b	300 mm
wysokość szczęk C	50 mm
szerokość szczęk A	150 mm
masa	40 kg
Długość całkowita L	520 mm
rowek pasowany wzdłużny l	16 mm
maks. siła mocowania przy 80 Nm	30 kN
Seria	Gerardi 150

Akcesoria

Ukośne szczęki nasadowe (szt.) do szczęk o szerokości 150 mm	362140 150
Kamienie do imadeł (para) wymiar rowka teowego B/rowek pasowany 12/16 mm	362160 12/16
Elementy modułowe ruchome (szt.) do szczęk o szerokości 150 mm	362145 150
Kamienie do imadeł (para) wymiar rowka teowego B/rowek pasowany 18/16 mm	362160 18/16
Głaska szczęka nasadzana, twarda (szt.) do szczęk o szer. 150 mm	362147 150
Elementy modułowe stałe (szt.) do szczęk o szerokości 150 mm	362150 150
Elementy mocujące kpl. (szt.) do szczęk o szerokości 150 mm	362144 150
Łapy mocujące, para do szczęk o szerokości 150 mm	362120 150
Kątowe szczęki nasadowe (szt.) do szczęk o szerokości 150 mm	362130 150
Szczęki środkowe (szt.) do szczęk o szerokości 150 mm	362142 150
Kamienie do imadeł (para) wymiar rowka teowego B/rowek pasowany 14/16 mm	362160 14/16
Szczęki ruchome (szt.) do szczęk o szerokości 150 mm	362143 150

Kamienie do imadeł (para) wymiar rowka teowego B/ rowek pasowany 16/16 mm	362160 16/16
Rowkowana wzdłużnie szczęka nasadzana (szt.) do szczęk o szer. 150 mm	362146 150
Szczęki pryzmowe (szt.) do szczęk o szerokości 150 mm	362125 150
Pryzmowe szczęki nasadowe (szt.) do szczęk o szerokości 150 mm	362135 150
Głaska szczęka nasadzana, miękka (szt.) do szczęk o szer. 150 mm	362148 150
Kamienie do imadeł (para) wymiar rowka teowego B/ rowek pasowany 20/16 mm	362160 20/16