

**HOLEX®****Imadła ze wspom. siły nacisku, szerokość szczęk: 160 mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	362010 160
GTIN	4045197233844
Klasa artykułu	32F

## Opis

### Wykonanie:

korpus i ruchome sanie górne z żeliwa sferoidalnego GGG 60, prowadnice hartowane i szlifowane

- mechaniczny wzmacniacz siły z możliwością dokładnego wyboru siły nacisku
- bezobsługowy, całkowicie zamknięty mechanizm wspomagania wrzeciona
- seryjne, z hartowanymi i szlifowanymi, gładkimi szczękami dociskowymi
- dolna część z rowkiem podłużnym i poprzecznym umożliwia dokładne i szybkie ustawianie imadła w kierunku wzdłużnym i poprzecznym.

### Zastosowanie:

- do bezwibracyjnego i całkowicie pewnego mocowania podczas obróbki przy największych siłach skrawania i posuwu
- wąski zakres tolerancji wykonania umożliwia późniejsze zastosowanie połączenia kilku imadeł obok siebie.

### w dostawie::

4 łapy mocujące, 1 para hartowanych szczęk mocujących, korba ręczna.

### Wyp. dodatkowe:

- zestaw do ustawiania i mocowania zob. nr 360530 wyposażenie zob. nr 362015 - 362025
- inne szczęki zob. nr 362400 - 362620.

zakres mocowania b I: 0 - 155 mm

zakres mocowania b II: 150 - 305 mm

zakres mocowania b rozszerzony: 365 mm

siła mocowania: 50 kN

masa: 50 kg

wysokość korpusu c: 130 mm

## Opis techniczny

wysokość podpory G +0,02	80 mm
siła mocowania	50 kN
L <sub>3</sub>	95 mm
masa	50 kg
zakres mocowania b rozszerzony	365 mm
L <sub>2</sub>	90 mm
wysokość korpusu c	130 mm
L <sub>4</sub>	575 - 880 mm
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem	HD-HOLEX
wielkość gwintu d <sub>1</sub>	M16
szerokość szczęk	160 mm
zakres mocowania b I	0 - 155 mm
zakres mocowania b II	150 - 305 mm
długość korpusu a	570 mm

## Akcesoria

Szczęka z kołkami pozycjonującymi stałe do szczęk o szerokości 160 mm	362625 160
Łapy zaciskowe - zestaw 2-elem. do szczęk o szerokości 125/160 mm	360750 125/160
Płyta obrotowa do szczęk o szerokości 160 mm	362015 160
Zapasowe listwy sprężyste, para do szczęk o szerokości 160 mm	362620 160
Szczęki z rolkami dociskowymi, para do szczęk o szerokości 160 mm	362460 160
Szczęki dociskowe z odsadzoną pow. przyłożenia do szczęk o szerokości 160 mm	362030 160
Szczęki gładkie, para do szczęk o szerokości 160 mm	362420 160
Szczęki sprężyste, para do szczęk o szerokości 160 mm	362600 160

Korbka do szczęk o szerokości 125/160 mm	360810 125/160
Szczęki podstawowe, miękkie, para do szczęk o szerokości 160 mm	362520 160
Szczęki pryzmowe, para do szczęk o szerokości 160 mm	362500 160
Szczęka z kołkami pozycjonującymi ruchome do szczęk o szerokości 160 mm	362626 160
Szczęki z rowkami podłużnymi i poprzecznymi, para do szczęk o szerokości 160 mm	362400 160
Ograniczniki przestawne do szczęk o szerokości 160 mm	362020 160