

**Imadła modułowe, szerokość szczęk A: 200/3mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	362100 200/3
GTIN	2050001719522
Klasa artykułu	35G

**Opis****Wykonanie:**

- łatwa obsługa mechaniczna (do 3,5 t)
- łatwa regulacja rozwartości
- imadło maszynowe ze szczękami dociskowymi
- utwardzone dyfucyjnie do 60 HRC
- odchyłka równoległości 0,02 mm.

**w dostawie::**

Szczęki dociskowe, 1 ogranicznik obrabianych przedmiotów, 2 wpusty przesuwne nr 362160, wielk. 16/16, 1 klucz do mocowania, 1 klucz z uchwytem poprzecznym.

**wskazówka:**

Inne kamienie do imadeł zob. nr 362160.

**Opis techniczny**

rowek pasowany wzdłużny l	16 mm
wysokość korpusu G	70 mm
rowek pasowany poprzeczny n	16 mm
zakres mocowania b	300 mm
wysokość szczęk C	65 mm
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem	Gerardi 200

szerokość szczęk A	200 mm
Długość całkowita L	595 mm
masa	69 kg
maks. siła mocowania przy 120 Nm	40 kN
Seria	Gerardi 200
Rodzaj produktu	Imadło maszynowe

## Akcesoria

Kamienie do imadeł (para) wymiar rowka teowego B/rowek pasowany 12/16 mm	362160 12/16
Kamienie do imadeł (para) wymiar rowka teowego B/rowek pasowany 20/16 mm	362160 20/16
Łapy mocujące, para do szczęk o szerokości 200 mm	362120 200
Kamienie do imadeł (para) wymiar rowka teowego B/rowek pasowany 18/16 mm	362160 18/16
Głaska szczęka nasadzana, twarda (szt.) do szczęk o szer. 200 mm	362147 200
Głaska szczęka nasadzana, miękka (szt.) do szczęk o szer. 200 mm	362148 200
Rowkowana wzdłużnie szczęka nasadzana (szt.) do szczęk o szer. 200 mm	362146 200
Kamienie do imadeł (para) wymiar rowka teowego B/rowek pasowany 16/16 mm	362160 16/16
Kamienie do imadeł (para) wymiar rowka teowego B/rowek pasowany 14/16 mm	362160 14/16