

HOLEX

Imadła HD ze wspomaganiami siły nacisku, bez płyty obrotowej, szerokość szczęk: 113mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	362075 113
GTIN	2050001760845
Klasa artykułu	32E

Opis

Wykonanie:

- Korpus i ruchome sanie górne z żeliwa sferoidalnego GGG 60, prowadnice hartowane i szlifowane.
- Mechaniczno-hydrauliczny wzmacniacz siły z możliwością dokładnego wyboru siły nacisku.
- Bezobsługowy, całkowicie zamknięty mechanizm wspomaganie wrzeciona.
- Seryjnie z hartowanymi i szlifowanymi, gładkimi szczękami dociskowymi.
- Dolna część z rowkiem podłużnym i poprzecznym umożliwia dokładne i szybkie ustawianie imadła w kierunku wzdłużnym i poprzecznym.

Objaśnienie:

Wymienne szczęki

Szybkie przestawianie rozwartości szczęk.

Wstępne nastawienie siły nacisku.

Zastosowanie:

Do bezwibacyjnego i pewnego mocowania podczas obróbki przy największych obrotach i z dużymi siłami posuwu. Szybkie mocowanie za pomocą korby ręcznej.

w dostawie::

1 para rowkowanych szczęk mocujących (powierzchnia tylna gładka), korba ręczna.

Wyp. dodatkowe:

Szczęki wymienne nr 362076; 362077; 362079, płyta obrotowa nr 362073.

Opis techniczny

zakres mocowania b III	109 - 170 mm
L ₄	413 - 583 mm
siła mocowania	30 kN
H	55 mm
szerokość szczęk	113 mm
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem	uchwyt HD
zakres mocowania b II	52 - 113 mm
wysokość podpory G ±0,02	65,5 mm
wysokość szczęk C	31,6 mm
zakres mocowania b I	0 - 56 mm
wysokość korpusu c	97 mm
masa	24 kg
Rodzaj produktu	Imadło maszynowe

Akcesoria

Płyty obrotowe do imadeł do szczęk o szerokości 113 mm	362073 113
Płyty obrotowe do imadeł do szczęk o szerokości 135 mm	362073 135
Szczęki mocujące z rowkami wzdłużnymi, druga strona gładka do szczęk o szerokości 113 mm	362076 113
Szczęki mocujące z drobnymi rowkami, druga strona z rowkami wzdłużnymi do szczęk o szerokości 113 mm	362077 113
Szczęki mocujące z pryzmami, druga strona z rowkami wzdłużnymi do szczęk o szerokości 113 mm	362079 113