

**Suwmiarka z zaciskiem suwaka, zakres pomiarowy: 150mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	410625 150
GTIN	4045197203021
Klasa artykułu	41Z

Opis**Wykonanie:**

Elementy odczytowe skali chromowane na matowo. Precyzyjna, kontrastowa skala. Powierzchnie pomiarowe precyzyjnie docierane.

Opis techniczny

Opakowanie	Stabilny pojemnik
długość szczęk	40 mm
Kalibracja	A1
zakres pomiarowy	0 - 150 mm
odczyt	0,05 mm
podziałka	1/20 mm
podziałka	1/128 cal
przełączalny odczyt	mm / cale
norma	ISO 13385
wymiar głębokości	prostokątne 3,7×1,3
Odchyłki pomiarowe E MPE	±0,03 mm
Technika pomiarowa	analogowy
materiał	Stal stopowa, INOX

wszystkie części	hartowane
tabela gwintów	Tabela suwmiarki
Rodzaj produktu	Suwmiarki uniwersalne

Usługi

Kalibracja DAkkS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	021010 200
Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	021000 200

Akcesoria

Etui ze sztucznej skóry na suwmiarki z noniuszem	412500
Tabela dla suwmiarek	412180