

HOLEX®**Suwmiarki z noniuszem 1/20, zakres pomiarowy: 100 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	410200 100
GTIN	4045197302106
Klasa artykułu	42A

Opis**Wykonanie:**

Elementy stali bezodblaskowe, chromowane na matowo.

Wkręt ustalający u góry. Bez podziałki calowej.

wymiar głębokości: płaskie

materiał: Stal stopowa, INOX

wszystkie części: hartowane

tabela gwintów: Tabela suwmiarki

norma: DIN 862

Opakowanie: Etui

Kalibracja: A1

odczyt: 0,05 mm

podziałka: 1/20 mm

długość szczęk: 30 mm

Opis techniczny

Opakowanie	Etui
odczyt	0,05 mm
długość szczęk	30 mm
Kalibracja	A1
zakres pomiarowy	0 - 100 mm
podziałka	1/20 mm

norma	DIN 862
wymiar głębokości	płaskie
ustalanie	Śruba ustalająca górna
Technika pomiarowa	analogowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
tabela gwintów	Tabela suwmiarki

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	011030 200
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkKS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	011050 200

Akcesoria

Tabela dla suwmiarek	412180
----------------------	--------