



Imadła modułowe, szerokość szczęk A: 200/4mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	362100 200/4
GTIN	2050001719539
Klasa artykułu	35G

Opis

Wykonanie:

- łatwa obsługa mechaniczna (do 3,5 t)
- łatwa regulacja rozwartości
- imadło maszynowe ze szczękami dociskowymi
- utwardzone dyfucyjnie do 60 HRC
- odchyłka równoległości 0,02 mm.

w dostawie::

Szczęki dociskowe, 1 ogranicznik obrabianych przedmiotów, 2 wpusty przesuwne nr 362160, wielk. 16/16, 1 klucz do mocowania, 1 klucz z uchwytem poprzecznym.

wskazówka:

Inne kamienie do imadeł zob. nr 362160.

Opis techniczny

szerokość szczęk A	200 mm
zakres mocowania b	400 mm
masa	74 kg
rowek pasowany wzdłużny l	16 mm
wysokość szczęk C	65 mm
rowek pasowany poprzeczny n	16 mm

pasujące wyposażenie oznaczone kolorem	Gerardi 200
Długość całkowita L	695 mm
wysokość korpusu G	70 mm
maks. siła mocowania przy 120 Nm	40 kN
Seria	Gerardi 200
Rodzaj produktu	Imadło maszynowe

Akcesoria

Kamienie do imadeł (para) wymiar rowka teowego B/rowek pasowany 12/16 mm	362160 12/16
Kamienie do imadeł (para) wymiar rowka teowego B/rowek pasowany 16/16 mm	362160 16/16
Łapy mocujące, para do szczęk o szerokości 200 mm	362120 200
Kamienie do imadeł (para) wymiar rowka teowego B/rowek pasowany 18/16 mm	362160 18/16
Kamienie do imadeł (para) wymiar rowka teowego B/rowek pasowany 14/16 mm	362160 14/16
Rowkowana wzdłużnie szczęka nasadzana (szt.) do szczęk o szer. 200 mm	362146 200
Głaska szczęka nasadzana, twarda (szt.) do szczęk o szer. 200 mm	362147 200
Kamienie do imadeł (para) wymiar rowka teowego B/rowek pasowany 20/16 mm	362160 20/16
Głaska szczęka nasadzana, miękka (szt.) do szczęk o szer. 200 mm	362148 200