

**Poziomnice z dołączanym magnesem, długość: 400 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	467010 400
GTIN	4045197486837
Klasa artykułu	41H

Opis**Wykonanie:**

Stabilny, eloksalowany kształtownik aluminiowy. Płaskie i **pryzmatyczne powierzchnie pomiarowe. Dołączany magnes** działa na powierzchniach płaskich i np. **również na rurach**. Libelki bez krawędzi, z lupą, eliminują zniekształcenia obrazu pęcherzyka libelki. Pionowa libelka górna widoczna bardzo dobrze również od góry. **Dokładność przy pomiarze w położeniu odwróconym: 0,5 mm/m.**

Objaśnienie:

włącznik magnetyczny

Libelka czołowa

możliwa do odczytu z niemalże dowolnej pozycji.

granica błędu w pozycji normalnej: 0,5 mm/m

Opis techniczny

długość	400 mm
granica błędu w pozycji normalnej	0,5 mm/m

Usługi

Znakowanie opis laserowy	018940
--------------------------	--------