



Suwmiarka pozbawiona paralaksy, z okrągłym głębokościomierzem, zakres pomiarowy: 150mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	410640 150
GTIN	4045197304001
Klasa artykułu	41Z

Opis

Wykonanie:

Elementy skali bezodblaskowe, chromowane na matowo. Precyzyjna, kontrastowa skala. Powierzchnie pomiarowe dokładnie docierane. Płaski noniusz **zapewnia odczyt bez paralaksy**. ze śrubą ustalającą u góry i okrągłym głębokościomierzem.

Opis techniczny

zakres pomiarowy	0 - 150 mm
długość szczęk	40 mm
Opakowanie	sztynny pojemnik
Kalibracja	A1
odczyt	0,05 mm
podziałka	1/20 mm
podziałka	1/128 cal
przełączalny odczyt	mm / cale
norma	ISO 13385
wymiar głębokości	Ø 1,6
z głębokościomierzem	tak
Odchyłki pomiarowe E MPE	±0,05 mm

chromowana skala	tak
Ø głębokościomierza	1,6 mm
ustalanie	Śruba ustalająca górna
Technika pomiarowa	analogowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
tabela gwintów	Tabela suwmiarki
Rodzaj produktu	Suwmiarki uniwersalne

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	021000 200
Kalibracja DAkkS suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	021010 200

Akcesoria

Tabela dla suwmiarek	412180
Etui ze sztucznej skóry na suwmiarki z noniuszem	412500
Śruba do uchwytów do głębokościomierzy	412236