

**Suwmiarki z noniuszem 1/20, zakres pomiarowy: 150mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	410200 150
GTIN	4045197202932
Klasa artykułu	41Z

Opis**Wykonanie:**

Elementy stali bezodblaskowe, chromowane na matowo.
Śruba ustalająca u góry.

w dostawie::

Z tabelą gwintów nr 412180 do tylnej części suwmiarek.

Opis techniczny

Opakowanie	Etui
długość szczęk	40 mm
Kalibracja	A1
odczyt	0,05 mm
zakres pomiarowy	0 - 150 mm
podziałka	1/20 mm
podziałka	1/128 cal
przełączalny odczyt	mm / cale
norma	ISO 13385
wymiar głębokości	prostokątne 3,7×1,3
z głębokościomierzem	tak
Odchyłki pomiarowe E MPE	±0,05 mm

ustalanie	Śruba ustalająca górna
Technika pomiarowa	analogowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
tabela gwintów	Tabela suwmiarki
Rodzaj produktu	Suwmiarki uniwersalne

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	021000 200
Kalibracja DAkkS suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	021010 200

Akcesoria

Etui ze sztucznej skóry na suwmiarki z noniuszem	412500
--	--------