

**HOLEX**

**Imadła HD ze wspomaganie siły nacisku, bez płyty obrotowej, szerokość szczęk: 160 mm**



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	362075 160
GTIN	2050001760869
Klasa artykułu	32E

## Opis

### Wykonanie:

- Korpus i ruchome sanie górne z żeliwa sferoidalnego GGG 60, prowadnice hartowane i szlifowane.
- Mechaniczny wzmacniacz siły z możliwością dokładnego wyboru siły nacisku.
- Bezobsługowy, całkowicie zamknięty mechanizm wspomaganie wrzeciona.
- Seryjnie z hartowanymi i szlifowanymi, gładkimi szczękami dociskowymi.
- Dolna część z rowkiem podłużnym i poprzecznym umożliwia dokładne i szybkie ustawianie imadła w kierunku wzdłużnym i poprzecznym.

### Objaśnienie:

Wymienne szczęki

Szybkie przestawianie rozwartości szczęk.

Wstępne nastawienie siły nacisku.

### Zastosowanie:

Do bezwibracyjnego i pewnego mocowania podczas obróbki przy największych obrotach i z dużymi siłami posuwu. Szybkie mocowanie za pomocą korby ręcznej.

### w dostawie::

1 para rowkowanych szczęk mocujących (powierzchnia tylna gładka), korba ręczna.

### Wyp. dodatkowe:

Szczęki wymienne nr 362076; 362077; 362079, płyta obrotowa nr 362073.

zakres mocowania b I: 0 - 104 mm

zakres mocowania b II: 102 - 207 mm

zakres mocowania b III: 205 - 310 mm

siła mocowania: 50 kN

masa: 60 kg

wysokość korpusu c: 133 mm

## Opis techniczny

wysokość podpory G $\pm 0,02$	83,5 mm
masa	60 kg
zakres mocowania b I	0 - 104 mm
zakres mocowania b II	102 - 207 mm
H	80 mm
siła mocowania	50 kN
wysokość korpusu c	133 mm
L <sub>4</sub>	507 - 817 mm
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem	uchwyt HD
szerokość szczęk	160 mm
wysokość szczęk C	49,6 mm
zakres mocowania b III	205 - 310 mm
Rodzaj produktu	Imadło maszynowe

## Akcesoria

Szczęki mocujące z rowkami wzdłużnymi, druga strona gładka do szczęk o szerokości 160 mm	362076 160
Szczęki mocujące z drobnymi rowkami, druga strona z rowkami wzdłużnymi do szczęk o szerokości 160 mm	362077 160
Szczęki mocujące z pryzmami, druga strona z rowkami wzdłużnymi do szczęk o szerokości 160 mm	362079 160
Płyty obrotowe do imadeł do szczęk o szerokości 160 mm	362073 160