

**Mahr****Suwmiarka z zaciskiem suwaka, zakres pomiarowy: 150mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	410255 150
GTIN	4059192001575
Klasa artykułu	43A

**Opis****Wykonanie:**

Elementy odczytowe skali chromowane na matowo. Precyzyjna, kontrastowa skala. Powierzchnie pomiarowe precyzyjnie docierane.

**Wyp. dodatkowe:**

Tabela gwintów nr 412180 do tylnej części suwmiarek.

**Opis techniczny**

zakres pomiarowy	0 - 150 mm
Kalibracja	A1
długość szczęk	40 mm
Opakowanie	Stabilny pojemnik
odczyt	0,05 mm
podziałka	1/20 mm
podziałka	1/128 cal
przełączalny odczyt	mm / cale
norma	ISO 13385
wymiar głębokości	prostokątne 3,7×1,3
z głębokościomierzem	tak
Odchyłki pomiarowe E MPE	±0,05 mm

ustalanie	Moment zaciskowy
Technika pomiarowa	analogowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Rodzaj produktu	Suwmiarki uniwersalne

## Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	021000 200
Kalibracja DAkkS suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	021010 200

## Akcesoria

Tabela dla suwmiarek	412180
Etui ze sztucznej skóry na suwmiarki z noniuszem	412500