

HOLEX**Suwmiarka pozbawiona paralaksy, z zaciskiem suwaka, zakres pomiarowy: 150mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	410650 150
GTIN	4045197304018
Klasa artykułu	41Z

Opis**Wykonanie:**

Elementy stali bezodblaskowe, chromowane na matowo. Precyzyjna, kontrastowa skala. Powierzchnie pomiarowe dokładnie docierane. Płaski noniusz **zapewnia odczyt bez paralaksy**. z zaciskiem suwaka i mocnym, płaskim głębokościomierzem.

Opis techniczny

długość szczęk	40 mm
Opakowanie	sztynny pojemnik
zakres pomiarowy	0 - 150 mm
odczyt	0,05 mm
Kalibracja	A1
podziałka	1/20 mm
podziałka	1/128 cal
przełączalny odczyt	mm / cale
norma	ISO 13385
wymiar głębokości	prostokątne 3,7×1,3
z głębokościomierzem	tak
Odchyłki pomiarowe E MPE	±0,05 mm

chromowana skala	tak
ustalanie	Moment zaciskowy
Technika pomiarowa	analogowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
tabela gwintów	Tabela suwmiarki
Rodzaj produktu	Suwmiarki uniwersalne

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	021000 200
Kalibracja DAkkS suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	021010 200

Akcesoria

Etui ze sztucznej skóry na suwmiarki z noniuszem	412500
Tabela dla suwmiarek	412180
Śruba do uchwytów do głębokościomierzy	412236