

**Mitutoyo****Suwmiarka, zakres pomiarowy: 150mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	410300 150
GTIN	4946368530000
Klasa artykułu	44A

## Opis

### Wykonanie:

Elementy odczytowe skali chromowane na matowo.<br>Precyzyjna, kontrastowa skala.<br>Śruba ustalająca powyżej.

**Bez** podziałki calowej.

Powierzchnie pomiarowe dokładnie szlifowane.

### Wyp. dodatkowe:

Tabela gwintów nr 412180 do tylnej części suwmiarek.

## Opis techniczny

długość ostrzy krzyżowych	21 mm
odczyt	0,05 mm
długość szczęk	40 mm
Kalibracja	A1
Opakowanie	Etui
zakres pomiarowy	0 - 150 mm
podziałka	1/20 mm
norma	ISO 13385
masa	143 g
wymiar głębokości	prostokątne 3,7×1,4
z głębokościomierzem	tak

Odchyłki pomiarowe E MPE	±0,05 mm
chromowana skala	tak
ustalanie	Śruba ustalająca górna
przewodnica	Podwyższone szyny prowadzące
Technika pomiarowa	analogowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Rodzaj produktu	Suwmiarki uniwersalne

## Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	021000 200
Kalibracja DAkkS suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	021010 200

## Akcesoria

Śruba ustalająca M2,6	410410
Etui ze sztucznej skóry na suwmiarki z noniuszem	412500
Uchwyt do głębokościomierza metalowy, z 2 śrubami	412120