

Mitutoyo**Suwmiarka, zakres pomiarowy: 150Hm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	410300 150HM
GTIN	4946368110400
Klasa artykułu	44A

Opis

Wykonanie:

Elementy odczytowe skali chromowane na matowo. Precyzyjna, kontrastowa skala. Śruba ustalająca powyżej.

Bez podziałki calowej.

Powierzchnie pomiarowe dokładnie szlifowane. Z powierzchniami pomiarowymi z **węglików spiekanych**.

Wyp. dodatkowe:

Tabela gwintów nr 412180 do tylnej części suwmiarek.

Opis techniczny

długość szczęk	40 mm
zakres pomiarowy	0 - 150 mm
Kalibracja	A1
długość ostrzy krzyżowych	17 mm
odczyt	0,05 mm
powierzchnia pomiarowa	Powierzchnie pomiarowe pokryte węglikiem spiekany
Opakowanie	Etui
podziałka	1/20 mm
norma	ISO 13385

masa	145 g
wymiar głębokości	prostokątne 3,7×1,4
z głębokościomierzem	tak
Odchyłki pomiarowe E MPE	±0,05 mm
chromowana skala	tak
ustalanie	Śruba ustalająca górna
przewodnica	Podwyższone szyny prowadzące
Technika pomiarowa	analogowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Rodzaj produktu	Suwmiarki uniwersalne

Usługi

Kalibracja DAkkSSuwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	021010 200
Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	021000 200

Akcesoria

Uchwyt do głębokościomierza metalowy, z 2 śrubami	412120
Etui ze sztucznej skóry na suwmiarki z noniuszem	412500
Śruba ustalająca M2,6	410410