

Mahr**Suwmiarka cyfrowa Starter Pack wraz ze Stick, pomiarowy: 150STARTmm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	402738 150START
GTIN	4059192064372
Klasa artykułu	43A

Opis**Wykonanie:**

Funkcje: ON/OFF, AUTO-ON/OFF, HOLD (zapisanie wartości pomiarowej), RESET (ustawianie wskaźnika na zero), PRESET (ustawienia wstępne wymiarów), mm/cal, system odniesienia, funkcja LOCK (blokada klawiatury), DATA (transfer danych).

- **zintegrowany nadajnik radiowy,**
- **natychmiastowa gotowość do pomiarów dzięki systemowi odniesienia,**
- **niesamowita odporność na kurz, środki chłodnicze i smarujące: stopień ochrony IP67,**
- **zasilanie: baterie, żywotność ok. 3 lat (przy aktywowanym radiu ok. 0,5 roku),**
- **przewodnice docierane,**
- **suwak i szyna hartowane, nierdzewne.**

Wykonanie, tekst reklamowy:

Bardzo duży wyświetlacz LCD o wysokości cyfr 11 mm. Zintegrowany, bezprzewodowy interfejs danych i-wi. Odporny na kurz i wilgoć. Czas pracy ok. 3 lat.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032. Odbiornik radiowy i-wi nr 498912.

wskazówka:

Natychmiast otrzymają Państwo program MarCom Professional 5.2 do bezpłatnego pobrania ze strony www.mahr.com/marcom

Opis techniczny

przełączalny odczyt

mm / cale

Kalibracja	A1
z głębokościomierzem	tak
długość szczęk	40 mm
automatyczne wyłączenie	tak
granica błędu	0,03 mm
odczyt	0,0005 cal
zakres pomiarowy	0 - 150 mm
czas pracy	3 lat
wymiar głębokości	płaskie
norma	DIN 862
zapisywanie wartości pomiaru	System MAHR Reference-Lock
odczyt	0,01 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	1 szt. CR2032
Liczba dołączonych baterii	1
typ baterii	Baterie guzikowe
stopień ochrony IP	IP 67
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
wielkość międzynarodowa	CR2032
złącze	System radiowy MAHR i-wi
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal szlachetna, INOX
wszystkie części	hartowana
Opakowanie	Stabilny pojemnik
Rodzaj produktu	Suwmiarki uniwersalne

Usługi

Kalibracja DAkkS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	021010 200
Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	021000 200

