

**Suwmiarka dla leworęcznych, zakres pomiarowy: 150mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	410405 150
GTIN	4045197217677
Klasa artykułu	41Z

Opis**Wykonanie:**

Elementy skali bezodblaskowe, chromowane na matowo.
Śruba ustalająca u góry.
Precyzyjna, kontrastowa skala.
Powierzchnie pomiarowe precyzyjnie docierane.
Dla leworęcznych.

w dostawie::

Z tabelą gwintów nr 412180 do tylnej części suwmiarek.

Opis techniczny

długość szczęk	40 mm
zakres pomiarowy	0 - 150 mm
Opakowanie	etui
odczyt	0,05 mm
Kalibracja	A1
podziałka	1/20 mm
podziałka	1/128 cal
przełączalny odczyt	mm / cale
norma	ISO 13385
wymiar głębokości	prostokątne 3,7×1,3
z głębokościomierzem	tak

Odchyłki pomiarowe E MPE	±0,05 mm
ustalanie	Śruba ustalająca górna
Technika pomiarowa	analogowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
tabela gwintów	Tabela suwmiarki
Rodzaj produktu	Suwmiarki uniwersalne

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	021000 200
Kalibracja DAkkS suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	021010 200

Akcesoria

Etui ze sztucznej skóry na suwmiarki z noniuszem	412500
--	--------