

**Koniki, klasa 1, wersja masywna, para, wysokość ostrzy: 150mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	431710 150
GTIN	2050001039149
Klasa artykułu	46H

Opis**Wykonanie:**

Z gęstego żeliwa specjalnego o bardzo dużej odporności na ścieranie. Jeden konik ze stałą tulejką, drugi konik z tulejką wysuwaną osiowo. Przesławianie odbywa się za pomocą dźwigienki. Z hartowanymi nakładkami pryzmowymi.

Klasa dokładności:

Klasa 1, dokładność osiowa $\pm 0,008$ mm.

wskazówka:

Dostawa płatna. Inne wysokości kłków na zamówienie.

Opis techniczny

masa pary	28 kg
długość pary	360 mm
szerokość	120 mm
maksymalna obciążalność	75 kg
wysokość ostrzy	150 mm
pryzmy do wałków o $\varnothing$	10 - 50 mm
uchwyt tulei wrzecionowej	MK2
dokładność osi	$\pm 0,008$ mm

Karta danych

jakość	1
Rodzaj produktu	Konik