

PLANOLITH**Koniki, klasa 1, wersja masywna, para, wysokość ostrzy: 200 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	431710 200
GTIN	2050001039156
Klasa artykułu	46H

Opis**Wykonanie:**

Z gęstego żeliwa specjalnego o bardzo dużej odporności na ścieranie. Jeden konik z tuleją wrzecionową, drugi z tuleją wrzecionową przesuwaną osiowo. Przesławianie odbywa się za pomocą dźwignienki. Z hartowanymi nakładkami pryzmowymi.

Klasa dokładności:

Klasa 1, dokładność osiowa $\pm 0,008$ mm.

wskazówka:

Dostawa płatna. Inne wysokość kłków na zamówienie.

uchwyt tulei wrzecionowej: MK2

pryzmy do wałków o \varnothing : 10 - 50 mm

szerokość: 120 mm

długość pary: 390 mm

masa pary: 33 kg

maksymalna obciążalność: 75 kg

Opis techniczny

uchwyt tulei wrzecionowej	MK2
pryzmy do wałków o \varnothing	10 - 50 mm
długość pary	390 mm
wysokość ostrzy	200 mm

szerokość	120 mm
masa pary	33 kg
maksymalna obciążalność	75 kg
dokładność osi	±0,008 mm
jakość	1