

BMI®**Poziomnice aluminiowe, długość: 2500 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	467466 2500
GTIN	4007368040569
Klasa artykułu	46M

Opis**Wykonanie:**

Profil aluminiowy z 2 uchwytami otworowymi, po jednej libelce poziomej i pionowej.

wskazówka:**Zawarto w dostawie.**

granica błędu w pozycji normalnej: 1 mm/m

szerokość: 18 mm

wysokość: 100 mm

Opis techniczny

długość	2500 mm
szerokość	18 mm
granica błędu w pozycji normalnej	1 mm/m
wysokość	100 mm