



Imadła HD ze wspomaganie siły, bez płyty obrotowej, szerokość szczęk: 100 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	362250 100
GTIN	4250364400183
Klasa artykułu	34A

Opis

Wykonanie:

- Korpus z rowkiem podłużnym i poprzecznym umożliwia dokładne i szybkie ustawianie imadła w kierunku wzdłużnym i poprzecznym.
- wysokiej jakości żeliwo sferoidalne, hartowane, szlifowane podpory obrabianych przedmiotów oraz szlifowane prowadnice
- bezobsługowe wrzeciono o stałej sile nacisku, zapewnianej przez odporny na zużycie mechaniczny wzmacniacz siły
- możliwość wyboru siły mocującej: w położeniu 0 bez wysokiego ciśnienia. Długotrwałe testy wykazały, że mechanizm wspomaganie wytrzyma bez uszkodzenia 1 milion cykli roboczych
- siła mocująca nie ulega zmniejszeniu, szybkie ustawianie za pomocą 2 kamieni w precyzyjnie wykonanym rowku imadła
- wymienne szczęki hartowane i szlifowane (z rowkami podłużnymi i poprzecznymi).
- Tolerancja wysokości – 0,03 mm.

Zastosowanie:

- do bezwibacyjnego i całkowicie pewnego mocowania podczas obróbki przy największych siłach skrawania i posuwu
- taka sama wysokość korpusu umożliwia racjonalną pracę z kilkoma imadłami obok siebie
- mocowanie za pomocą korbki niewielkim nakładem siły można osiągnąć duże siły mocujące przy maksymalnie 2 obrotach wrzeciona.

w dostawie::

4 łapy mocujące, 1 para hartowanych szczęk mocujących, korba ręczna.

zakres mocowania b I: 0 - 82 mm

zakres mocowania b II: 78 - 162 mm

siła mocowania: 30 kN

masa: 18 kg
 wysokość korpusu c: 87 mm
 wysokość szczęk C: 32 mm

Opis techniczny

masa	18 kg
zakres mocowania b I	0 - 82 mm
wysokość podpory G -0,05	53,5 mm
zakres mocowania b II	78 - 162 mm
wysokość korpusu c	87 mm
szerokość szczęk	100 mm
L ₄	419 - 581 mm
siła mocowania	30 kN
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem	HD-Allmatic
wysokość szczęk C	32 mm
Rodzaj produktu	Imadło maszynowe

Akcesoria

Szczęki gładkie, para do szczęk o szerokości 100 mm	362420 100
Szczęki dociskowe z odsadzoną powierzchnią, para do szczęk o szerokości 100 mm	362560 100
Szczęki sprężyste, para do szczęk o szerokości 100 mm	362600 100
Zapasowe listwy sprężyste, para do szczęk o szerokości 100 mm	362620 100
Szczęki pryzmowe, para do szczęk o szerokości 100 mm	362500 100
Łapy zaciskowe - zestaw 2-elem. do szczęk o szerokości 100 mm	360750 100
Korbka do szczęk o szerokości 100 mm	360810 100
Szczęki podstawowe, miękkie, para do szczęk o szerokości 100 mm	362520 100

Szczęki z rowkami podłużnymi i poprzecznymi, para do
szczęk o szerokości 100 mm

362400 100