



Imadła HD ze wspomaganie siły, bez płyty obrotowej, szerokość szczęk: 125 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	362250 125
GTIN	4250364400206
Klasa artykułu	34A

Opis

Wykonanie:

- Korpus z rowkiem podłużnym i poprzecznym umożliwia dokładne i szybkie ustawianie imadła w kierunku wzdłużnym i poprzecznym.
- wysokiej jakości żeliwo sferoidalne, hartowane, szlifowane podpory obrabianych przedmiotów oraz szlifowane prowadnice
- bezobsługowe wrzeciono o stałej sile nacisku, zapewnianej przez odporny na zużycie mechaniczny wzmacniacz siły
- możliwość wyboru siły mocującej: w położeniu 0 bez wysokiego ciśnienia. Długotrwałe testy wykazały, że mechanizm wspomagania wytrzymuje bez uszczerbku 1 milion cykli roboczych
- siła mocująca nie ulega zmniejszeniu, szybkie ustawianie za pomocą 2 kamieni w precyzyjnie wykonanym rowku imadła
- wymienne szczęki hartowane i szlifowane (z rowkami podłużnymi i poprzecznymi).
- Tolerancja wysokości – 0,03 mm.

Zastosowanie:

- do bezwibracyjnego i całkowicie pewnego mocowania podczas obróbki przy największych siłach skrawania i posuwu
- taka sama wysokość korpusu umożliwia racjonalną pracę z kilkoma imadłami obok siebie
- mocowanie za pomocą korbki niewielkim nakładem siły można osiągnąć duże siły mocujące przy maksymalnie 2 obrotach wrzeciona.

w dostawie::

4 łapy mocujące, 1 para hartowanych szczęk mocujących, korba ręczna.

zakres mocowania b I: 0 - 102 mm

zakres mocowania b II: 98 - 202 mm

siła mocowania: 40 kN

masa: 30 kg
 wysokość korpusu c: 120 mm
 wysokość szczęk C: 40 mm

Opis techniczny

pasujące wyposażenie oznaczone kolorem	HD-Allmatic
zakres mocowania b I	0 - 102 mm
L ₄	507 - 709 mm
wysokość korpusu c	120 mm
masa	30 kg
zakres mocowania b II	98 - 202 mm
siła mocowania	40 kN
szerokość szczęk	125 mm
wysokość szczęk C	40 mm
wysokość podpory G -0,05	78 mm
Rodzaj produktu	Imadło maszynowe

Akcesoria

Szczęki sprężyste, para do szczęk o szerokości 125 mm	362600 125
Szczęki boczne / dociskowe do szczęk o szerokości 125 mm	362645 125
Szczęki dociskowe z odsadzoną powierzchnią, para do szczęk o szerokości 125 mm	362560 125
Szczęki z rowkami podłużnymi i poprzecznymi, para do szczęk o szerokości 125 mm	362400 125
Szczęki podstawowe, miękkie, para do szczęk o szerokości 125 mm	362520 125
Szczęka z kołkami pozycjonującymi stałe do szczęk o szerokości 125 mm	362625 125
Zapasowe listwy sprężyste, para do szczęk o szerokości 125 mm	362620 125

Szczęka z kołkami pozycjonującymi ruchome do szczęk o szerokości 125 mm	362626 125
Szczęki z rolkami dociskowymi, para do szczęk o szerokości 125 mm	362460 125
Korbka do szczęk o szerokości 125/160 mm	360810 125/160
Szczęki gładkie, para do szczęk o szerokości 125 mm	362420 125
Łapy zaciskowe - zestaw 2-elem. do szczęk o szerokości 125/160 mm	360750 125/160
Szczęki pryzmowe, para do szczęk o szerokości 125 mm	362500 125