



Płyty granitowe, klasa dokładności 0, długość × szerokość: 630X630mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	430300 630X630
GTIN	2050001041470
Klasa artykułu	46H

Opis

Wykonanie:

Specjalnie wyselekcjonowany granit naturalny.

- **Homogeniczna struktura bez wad.**
- **Odporność na uginanie iskręcanie.**
- **Całkowita odporność na korozję i kwasy, niska przewodność termiczna.**
- **Mikroprecyzyjna obróbka powierzchni (docieranie proszkiem diamentowym). Obróbka dokładniejsza od dopuszczalnego zakresu tolerancji.**
- **Krawędzie zewnętrzne dokładnie oszlifowane.**
- **W celu zapewnienia statycznie stabilnego pozycjonowania na spodzie umieszczono punkty podparcia (stalowe wkładki kuliste).**
- **Twardsze od hartowanej stali (6–7 wg skali Mohsa), niemagnetyczne i nieprzewodzące ładunków elektrycznych.**

Klasa dokładności:

Produkcja i kontrola końcowa odbywa się w pomieszczeniach ze sterowaną komputerowo klimatyzacją. Stosowane przy tym przyrządy pomiarowe odpowiadają krajowym i międzynarodowym normom wzorcowania.

DIN 876/0 - dokład. docierane proszkiem diament.,
do zastosowań kontrolnych.
w dostawie::

W komplecie protokół kontrolny, opakowanie transportowe. Z wkładkami kulistymi.
wskazówka:

Na zamówienie: Wkładki gwintowane ze stali nierdzewnej, szyny stalowe z rowkami teowymi (dla nr 430190 szyny z rowkami teowymi nie są możliwe), klasa dokładności 000, inne wymiary, wymiary pośrednie. Dostawa płatna.

Opis techniczny

płaskość	0,007 mm
----------	----------

Karta danych

masa	83 kg
Grubość	70 mm
Liczba wkładek z kulkami stalowymi	3
Norma	DIN 876
dokładność	0 mm
Protokół z badań	Protokół kontroli producenta
Rodzaj produktu	Płytką pomiarowa

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/430300-630X630>