



Imadła HD ze wspomaganie siły, bez płyty obrotowej, szerokość szczęk: 160 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	362250 160
GTIN	4250364400220
Klasa artykułu	34A

Opis

Wykonanie:

- Korpus z rowkiem podłużnym i poprzecznym umożliwia dokładne i szybkie ustawianie imadła w kierunku wzdłużnym i poprzecznym.
- wysokiej jakości żeliwo sferoidalne, hartowane, szlifowane podpory obrabianych przedmiotów oraz szlifowane prowadnice
- bezobsługowe wrzeciono o stałej sile nacisku, zapewnianej przez odporny na zużycie mechaniczny wzmacniacz siły
- możliwość wyboru siły mocującej: w położeniu 0 bez wysokiego ciśnienia. Długotrwałe testy wykazały, że mechanizm wspomaganie wytrzyma bez uszczerbku 1 milion cykli roboczych
- siła mocująca nie ulega zmniejszeniu, szybkie ustawianie za pomocą 2 kamieni w precyzyjnie wykonanym rowku imadła
- wymienne szczęki hartowane i szlifowane (z rowkami podłużnymi i poprzecznymi).
- Tolerancja wysokości – 0,03 mm.

Zastosowanie:

- do bezwibacyjnego i całkowicie pewnego mocowania podczas obróbki przy największych siłach skrawania i posuwu
- taka sama wysokość korpusu umożliwia racjonalną pracę z kilkoma imadłami obok siebie
- mocowanie za pomocą korbki niewielkim nakładem siły można osiągnąć duże siły mocujące przy maksymalnie 2 obrotach wrzeciona.

w dostawie::

4 łapy mocujące, 1 para hartowanych szczęk mocujących, korba ręczna.

zakres mocowania b I: 0 - 152 mm

zakres mocowania b II: 147 - 302 mm

siła mocowania: 60 kN

masa: 60 kg
 wysokość korpusu c: 137 mm
 wysokość szczęk C: 50 mm

Opis techniczny

zakres mocowania b I	0 - 152 mm
L ₄	613 - 915 mm
wysokość podpory G -0,05	85 mm
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem	HD-Allmatic
masa	60 kg
siła mocowania	60 kN
wysokość szczęk C	50 mm
wysokość korpusu c	137 mm
zakres mocowania b II	147 - 302 mm
szerokość szczęk	160 mm
Rodzaj produktu	Imadło maszynowe

Akcesoria

Korbka do szczęk o szerokości 125/160 mm	360810 125/160
Szczęki z rolkami dociskowymi, para do szczęk o szerokości 160 mm	362460 160
Szczęki podstawowe, miękkie, para do szczęk o szerokości 160 mm	362520 160
Szczęki pryzmowe, para do szczęk o szerokości 160 mm	362500 160
Szczęka z kołkami pozycjonującymi ruchome do szczęk o szerokości 160 mm	362626 160
Szczęka z kołkami pozycjonującymi stałe do szczęk o szerokości 160 mm	362625 160
Zapasowe listwy sprężyste, para do szczęk o szerokości 160 mm	362620 160

Łapy zaciskowe - zestaw 2-elem. do szczęk o szerokości 125/160 mm	360750 125/160
Szczęki sprężyste, para do szczęk o szerokości 160 mm	362600 160
Szczęki z rowkami podłużnymi i poprzecznymi, para do szczęk o szerokości 160 mm	362400 160
Szczęki gładkie, para do szczęk o szerokości 160 mm	362420 160