

PLANOLITH**Kątowniki 90°, trójkątne, dokładność 00, lekka konstrukcja, Długość × szerokość: 500X300 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	431858 500X300
GTIN	2050001949899
Klasa artykułu	46H

Opis

Wykonanie:

Materiał i klasa dokładności zob. nr 430400. Od wielkości 600×400 mm z otworami ułatwiającymi przenoszenie, transport i posługiwanie się wzorcami. Obie wąskie płaszczyzny przyłożenia 90° i docierane proszkiem diamentowym wg normy DIN 876/00.

Kąt prosty wg normy DIN 875.

specjalna **lekka konstrukcja** bez utraty dokładności.

Zastosowanie:

Do kontroli kąta 90° w pionie i w poziomie.

w dostawie::

Z opakowaniem transportowym.

wskazówka:

Dostawa płatna. Kątowniki o długości do 2000 mm na zamówienie.

norma: DIN 876/00

norma: DIN 875

Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

prostokątność: 0,004 mm

Grubość: 60 mm

masa: 12 kg

Opis techniczny

Grubość	60 mm
masa	12 kg
prostokątność	0,004 mm
norma	DIN 876/00
norma	DIN 875
Protokół z badań	Protokół kontroli producenta

Akcesoria

Środek do czyszczenia i konserwacji granitu zawartość 0,5 l	431841 0,5
Środek do pielęgnacji granitu zawartość 0,5 kg	431840 0,5