

**Poziomnice aluminiowe Highprecision R1000, długość: 1200 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	467460 1200
GTIN	4007368101086
Klasa artykułu	46M

Opis**Wykonanie:**

Szczególnie solidny profil 4-komorowy z gumowymi końcówkami tłumiącymi uderzenia. Libelka pozioma bez krawędzi eliminuje zniekształcenia widoku pęcherzyka libelki. Przy położeniu ukośnym pęcherzyki wykonują **5-krotnie większy przesuw niż w zwykłych poziomnicach**, dzięki czemu odchyłki są łatwiej widoczne, co umożliwia **szybkie i bardzo dokładne ustawianie płaszczyzn**.

granica błędu w pozycji normalnej: 0,3 mm/m

Opis techniczny

długość	1200 mm
granica błędu w pozycji normalnej	0,3 mm/m

Usługi

Znakowanie opis laserowy	018940
--------------------------	--------