

PLANOLITH**Kątowniki 90°, trójkątne, dokładność 00, lekka konstrukcja, Długość × szerokość: 600X400 mm**

Dane zamówienia

| | |
|------------------|----------------|
| Numer katalogowy | 431858 600X400 |
| GTIN | 2050001949905 |
| Klasa artykułu | 46H |

Opis

Wykonanie:

Materiał i klasa dokładności zob. nr 430400. Od wielkości 600×400 mm z otworami ułatwiającymi przenoszenie, transport i posługiwanie się wzorcami. Obie wąskie płaszczyzny przyłożenia 90° i docierane proszkiem diamentowym wg normy DIN 876/00.

Kąt prosty wg normy DIN 875.

specjalna **lekka konstrukcja** bez utraty dokładności.

Zastosowanie:

Do kontroli kąta 90° w pionie i w poziomie.

w dostawie::

Z opakowaniem transportowym.

wskazówka:

Dostawa płatna. Kątowniki o długości do 2000 mm na zamówienie.

norma: DIN 876/00

norma: DIN 875

Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

prostokątność: 0,005 mm

Grubość: 70 mm

masa: 19 kg

Opis techniczny

| | |
|------------------|------------------------------|
| masa | 19 kg |
| Grubość | 70 mm |
| prostopadłość | 0,005 mm |
| norma | DIN 876/00 |
| norma | DIN 875 |
| Protokół z badań | Protokół kontroli producenta |

Akcesoria

| | |
|---|------------|
| Środek do pielęgnacji granitu zawartość 0,5 kg | 431840 0,5 |
| Środek do czyszczenia i konserwacji granitu zawartość 0,5 l | 431841 0,5 |