

**Suwmiarka cyfrowa z dużym wyświetlaczem, zakres pomiarowy: 150mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	412717 150
GTIN	4059192002107
Klasa artykułu	43A

Opis**Wykonanie:**

Łatwo czytelne, kontrastowe wskazania LCD z cyframi o wysokości 11 mm. Nowoczesny, energooszczędny układ pomiarowy, czas pracy ok. 3 lata. Układ pomiarowy REFERENCE zapisuje i zachowuje ustawioną pozycję zero, nawet po ponownym włączeniu. Funkcja Lock zapobiega błędom podczas pomiarów, spowodowanym przypadkowym naciśnięciem przycisku. Prowadnice docierane, powierzchnie pomiarowe dokładnie docierane. z prostokątnym głębościomierzem.

w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032

Opis techniczny

długość szczęk	40 mm
wysokość cyfr na wyświetlaczu LC	11 mm
norma	ISO 13385
z głębościomierzem	tak
Kalibracja	A1
czas pracy	ok. 3 lat
przełączalny odczyt	mm / cale
wymiar głębości	prostokątne 3,7×1,3
odczyt	0,01 mm

odczyt	0,0005 cal
zakres pomiarowy	0 - 150 mm
zapisywanie wartości pomiaru	System MAHR Reference-Lock
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
Liczba dołączonych baterii	1
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Odchyłki pomiarowe E MPE	±0,03 mm
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztywny pojemnik
Rodzaj produktu	Suwmiarki uniwersalne

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	021000 200
Kalibracja DAkkS suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	021010 200

Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032	081560 CR2032
---	---------------