

Mitutoyo

Suwmiarka cyfrowa z systemem AOS, z wyjściem danych, zakres pomiarowy: 150mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 412642 150 |
| GTIN | 4946368667928 |
| Klasa artykułu | 44A |

Opis

Wykonanie:

Wynik pomiaru wskazywany za pomocą czytelnych cyfr (wys. 9 mm). Elektromagnetyczny układ pomiarowy **AOS (Advanced Onsite Sensor)** zapewnia zwiększoną ochronę przed wodą i pyłem.

- **System pomiaru bezwzględny, bez konieczności zerowania, zapewnia szybki i pewny pomiar.**
- **Mały pobór prądu (20000 godzin ciągłego użytkowania), wskazania kontrolne baterii.**

w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk. 357.

Wyp. dodatkowe:

przewód do transmisji danych nr 497080 i nr 497100 z przyciskiem Data.

Pokrywa schowka na baterie nr 412239 rozm. B.

Opis techniczny

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| wysokość cyfr na wyświetlaczu LC | 9 mm |
| czas pracy | 20000 h |
| wymiar głębokości | prostokątne 3,7×1,4 |
| norma | ISO 13385 |
| z głębokościomierzem | tak |
| długość szczęk | 40 mm |
| Kalibracja | A1 |

| | |
|---|--------------------------------------|
| odczyt | 0,01 mm |
| zakres pomiarowy | 0 - 150 mm |
| Liczba dołączonych baterii | 1 |
| Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 357 |
| typ baterii | Baterie guzikowe |
| zasilanie energią | Zasilanie z baterii |
| Odchyłki pomiarowe E MPE | ±0,02 mm |
| złącze | Złącze USB |
| złącze | Złącze Digimatic |
| Metoda pomiaru przyrządem pomiarowym | indukcyjna metoda elektromagnetyczna |
| Technika pomiarowa | cyfrowy |
| materiał | Stal stopowa, INOX |
| wszystkie części | hartowane |
| Opakowanie | sztynny pojemnik |
| Rodzaj produktu | Suwmiarki uniwersalne |

Usługi

| | |
|---|------------|
| Kalibracja DAkkS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm | 021010 200 |
| Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm | 021000 200 |

Akcesoria

| | |
|---|-------------|
| Odbiornik / interfejs klawiatury USB Typ | 498965 |
| Nadajnik Typ S1 | 498966 S1 |
| Odbiornik wielosystemowy / interfejs klawiatury USB Typ | 498975 |
| Przewód przyłączeniowy Typ D1 | 497080 D1 |
| Uchwyt do głębokościomierza metalowy, z 2 śrubami | 412120 |
| Przewód przyłączeniowy Typ USB2 | 497080 USB2 |

| | |
|---|-------------|
| Przewód przyłączeniowyz przyciskiem danych Typ D1 | 497100 D1 |
| Przewód przyłączeniowyz przyciskiem danych Typ D2 | 497100 D2 |
| Przewód przyłączeniowyz przyciskiem danych Typ USB2 | 497100 USB2 |
| Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii 357 | 081560 357 |
| Przewód przyłączeniowy Typ D2 | 497080 D2 |
| Pokrywa schowka na baterie Typ B | 412239 B |