

**KARL DEUTSCH****Przyrząd do pomiaru grubości ścianek i prędkości dźwięku (bez głowicy kontrolnej), Typ: 1076B****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	496950 1076B
GTIN	2050001736901
Klasa artykułu	49G

**Opis****Wykonanie:**

Mały, poręczny ultradźwiękowy przyrząd pomiarowy z automatycznym wykrywaniem głowicy testowej. **Materiały, które można przetestować: wszystkie materiały przewodzące dźwięki, takie jak stal, żelazo, metale nieżelazne, tworzywa sztuczne, szkło, ceramika itp.** Grubość ścianki i pomiar prędkości dźwięku w jednym urządzeniu.

- **Przyjazne dla użytkownika wskazówki w postaci zwykłego tekstu (wielojęzyczne).**
- **Zmienne tryby wyświetlania zapewniające optymalne dostosowanie do zadania pomiarowego: – wyświetlacz standardowy – wartość różnicowa – wartość minimalna**

**Funkcja:**

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

**w dostawie::**

W komplecie walizka transportowa, środek sprzęgający (100 ml), 2 baterie nr 081561, wielk. LR3 i protokół kalibracji.

**Wyp. dodatkowe:**

Głowice pomiarowe z zakresem pomiaru do 400 mm - na zamówienie.

**wskazówka:**

Wersja z pamięcią danych, wyjściem danych i oprogramowaniem statystycznym albo do pomiaru grubości ścianek materiałów powlekanych - na zamówienie.

## Opis techniczny

wskazania stanu baterii	optyczny i akustyczny
szerokość	81 mm
zakres pomiaru prędkości dźwięku	100 - 19999 m/s
długość	131 mm
wysokość	32 mm
zakres pomiaru grubości ścianek	zobacz: sonda nr 496954
masa (z bateriami) bez osłony	175 g
odczyt	0,01 mm
Liczba dołączonych baterii	2
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081561 LR3
stopień ochrony IP	IP 54
przełączalny odczyt	mm / cale
Protokół z badań	Protokół kontroli producenta
Opakowanie	sztynny pojemnik
Rodzaj produktu	Przyrząd do pomiaru grubości ścianek

## Akcesoria

Folie ochronne, zestaw 10-elem. Typ PB4	496957 PB4
Główce kontrolne Typ PB10	496954 PB10
Główce kontrolne Typ PB4	496954 PB4
Tulejki chwytowe do głowic kontrolnych PB Typ PB10	496956 PB10
Baterie alkaliczno-manganowe wielkość międzynarodowa LR3	081561 LR3
Tulejki chwytowe do głowic kontrolnych PB Typ PB4	496956 PB4
Środek sprzęgający zawartość 500 ml	496958 500