

Mitutoyo

Suwmiarka cyfrowa z systemem AOS, z wyjściem danych, zakres pomiarowy: 200mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	412642 200
GTIN	4946368668048
Klasa artykułu	44A

Opis

Wykonanie:

Wynik pomiaru wskazywany za pomocą czytelnych cyfr (wys. 9 mm). Elektromagnetyczny układ pomiarowy **AOS (Advanced Onsite Sensor)** zapewnia zwiększoną ochronę przed wodą i pyłem.

- **System pomiaru bezwzględny, bez konieczności zerowania, zapewnia szybki i pewny pomiar.**
- **Mały pobór prądu (20000 godzin ciągłego użytkowania), wskazania kontrolne baterii.**

w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk. 357.

Wyp. dodatkowe:

przewód do transmisji danych nr 497080 i nr 497100 z przyciskiem Data.

Pokrywa schowka na baterie nr 412239 rozm. B.

Opis techniczny

z głębokościomierzem	tak
czas pracy	20000 h
Kalibracja	A1
długość szczęk	50 mm
wysokość cyfr na wyświetlaczu LC	9 mm
norma	ISO 13385
wymiar głębokości	prostokątne 3,7×1,4

odczyt	0,01 mm
zakres pomiarowy	0 - 200 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 357
Liczba dołączonych baterii	1
typ baterii	Baterie guzikowe
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Odchyłki pomiarowe E MPE	±0,02 mm
złącze	Złącze USB
złącze	Złącze Digimatic
Metoda pomiaru przyrządem pomiarowym	indukcyjna metoda elektromagnetyczna
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztynny pojemnik
Rodzaj produktu	Suwmiarki uniwersalne

Usługi

Kalibracja DAkkS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	021010 200
Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	021000 200

Akcesoria

Nadajnik Typ S1	498966 S1
Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii 357	081560 357
Przewód przyłączeniowy z przyciskiem danych Typ D1	497100 D1
Przewód przyłączeniowy Typ USB2	497080 USB2
Uchwyt do głębokościomierza metalowy, z 2 śrubami	412120
Przewód przyłączeniowy z przyciskiem danych Typ D2	497100 D2

Przewód przyłączeniowy Typ D1	497080 D1
Przewód przyłączeniowy Typ D2	497080 D2
Odbiornik / interfejs klawiatury USB Typ	498965
Przewód przyłączeniowy z przyciskiem danych Typ USB2	497100 USB2
Odbiornik wielosystemowy / interfejs klawiatury USB Typ	498975
Pokrywa schowka na baterie Typ B	412239 B