

Garant**Imadła 5-osiowe Xpent, Typ: 0****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	361100 0
GTIN	4045197848925
Klasa artykułu	310

Opis**Wykonanie:**

- **bardzo dobra dostępność i perfekcyjna symetria,**
- **elastyczny, modułowy system mocowania,**
- **wszystkie powierzchnie funkcyjne hartowane i szlifowane,**
- **siła zacisku do 40 kN przy momencie obrotowym 90 Nm,**
- **oba moduły mocujące do indywidualnego pozycjonowania na szynie podstawowej,**
- **zmienny zakres mocowania i regulacji,**
- **dokładność powtórzeń < 0,01 mm,**
- **z otworami 18M16 dla systemu mocowania w punkcie zerowym ZeroClamp w punkcie zerowym, wymiar 200 mm.**

Zastosowanie:

Perfekcyjne do prawdziwej obróbki 5-stronnej.

W połączeniu z różnymi szczękami możliwe jest mocowanie konwencjonalne, na gładkiej powierzchni, jak i mocowanie półfabrykatów.

w dostawie::

Szyna podstawowa, wrzeciono, przedłużka wrzeciona, korba / wkrętak 6-kątny (w przypadku typu 1S), moduł mocujący stały, moduł mocujący mobilny.

Wyp. dodatkowe:

Moduły mocujące nr 361105 – 361110, szczęki środkowe nr 361111, szyny podstawowe nr 361115, wrzeciono nr 361119, przedłużki wrzeciona nr 361120, łapy mocujące nr 361165, klucz dynamometryczny nr 656050, rozm. 120, nasadka wkrętakowa nr 643329, ogranicznik obrabianych przedmiotów nr 360094, szczeka nasadzana nr 361123 – 361136.

wskazówka:

Pasujące szczęki nasadowe nr 361123–361136 i szczęki nasadzane nr 361140–361150 nie są objęte zakresem dostawy. W sytuacji montażowej S4 konieczna jest kolejna przedłużka wrzeciona nr 361120.

wersja: System mocowania w punkcie zerowym

zakres mocowania S1: 6 - 88 mm

zakres mocowania S2: 84 - 168 mm

zakres mocowania S3: 159 - 243 mm

zakres mocowania S4: 239 - 301 mm

długość L: 362 mm

wysokość korpusu c: 125 mm

Opis techniczny

zakres mocowania S2	84 - 168 mm
szerokość B	100 mm
szerokość rowka n H7	20 mm
zakres mocowania S3	159 - 243 mm
zakres mocowania S1	6 - 88 mm
C ₁	85 mm
zakres mocowania S4	239 - 301 mm
masa	19 kg
wysokość h	40 mm
wysokość korpusu c	125 mm
długość L	362 mm
maks. siła mocująca do	32 kN
maksymalny moment obrotowy	65 Nm
rozwarości kluczy	5 mm
rozwarości kluczy	8 mm
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem	Xpent0
Seria	Xpent
Duża przedłużka wrzeciona	80
wersja	System mocowania w punkcie zerowym
Rodzaj produktu	Imadło maszynowe

Akcesoria

Szczęka wysunięta miękka 20/20 dla typu 63	361147 63
Szczęka wysunięta Gripp 3/5 dla typu 63	361142 63
Szczęka nasadzana wahliwa dla typu 100	361127 100
Płyta adaptera dla typu 360	361170 360
Szyna podstawowa Typ 520	361115 520
Wkładka mocująca z Typ 1	361160 1
Szczęka wysunięta miękka 12/20 dla typu 80	361146 80
Szczęka nasadzana Standard dla typu 63C	361124 63C
Szczęka gładka 3/5 powlekane dla typu 80	361144 80
Miękka szczęka nasadzana dla typu 100	361130 100
Wkładka mocująca z Typ 2	361160 2
Szczęka gładka 3/5 dla typu 100	361143 100
Szyna podstawowa Typ 360	361115 360
Szczęka gładka 3/5 powlekane dla typu 100	361144 100
Moduł mocujący mobilny dla typu 0	361110 0
Szczęka gładka 3/5 powlekane dla typu 63	361144 63
Szczęka nasadzana Standard dla typu 100	361124 100
Wkładka mocująca z Typ 4	361160 4
Płyta adaptera dla typu 440	361170 440
Szczęka nasadzana do obrotowego modułu zaciskowego stała dla typu 100	361126 100
Szczęka wysunięta Gripp 3/3 dla typu 80	361140 80
Szyna podstawowa Typ 360H	361115 360H
Uniwersalna szczęka nasadzana przyczepna/gładka 3/3 dla typu 63	361145 63
Wkładka mocująca z Typ 3	361160 3

Łapki zaciskowej Typ CS0	361165 CS0
Szczęka wysunięta gładka do szczęki pryzmowej dla typu 63	361149 63
Szczęka wysunięta miękka 12/20 dla typu 63	361146 63
Szczęka wysunięta pryzmowa dla typu 80	361148 80
Korbka Typ 8	361167 8
Szczęka wysunięta gładka do szczęki pryzmowej dla typu 100	361149 100
Moduł mocujący stały dla typu 0	361105 0
Szczęka wysunięta Gripp 5/5 dla typu 63	361141 63
Szczęka wysunięta gładka do szczęki pryzmowej dla typu 80	361149 80
Szczęka wysunięta Gripp 3/3 dla typu 63	361140 63
Miękka szczęka nasadzana dla typu 63	361130 63
Szczęka gładka 3/5 dla typu 63	361143 63
Szczęka wysunięta miękka 12/20 dla typu 100	361146 100
Szczęka wysunięta pryzmowa dla typu 100	361148 100
Wrzeciono Typ TR14	361119 TR14
Szczęka nasadzana Gripp jednoczęściowa dla typu 100	361123 100
Szczęka nasadzana Gripp stała dla typu 100	361128 100
Wkładka mocująca z Typ 6	361160 6
Szczęka wysunięta Gripp 3/3 dla typu 100	361140 100
Uniwersalna szczęka nasadzana przyczepna/gładka 3/3 dla typu 100	361145 100
Szczęka gładka 3/5 dla typu 80	361143 80
Szczęka wysunięta Gripp 3/5 dla typu 100	361142 100
Szczęka wysunięta Gripp 5/5 dla typu 80	361141 80
Szczęka wysunięta pryzmowa dla typu 63	361148 63
Szyna podstawowa Typ 440	361115 440
Szczęka nasadzana Gripp wahliwa dla typu 100	361129 100
Szczęka wysunięta Gripp 5/5 dla typu 100	361141 100

Przedłużka wrzeciona Długość 80 mm	361120 80
Szczęka wysunięta miękka 20/20 dla typu 100	361147 100
Uniwersalna szczęka nasadzana przyczepna/gładka 3/3 dla typu 80	361145 80
Przedłużka wrzeciona Długość 160 mm	361120 160
Szczęka nasadzana do nakładek profilowych dla typu 100	361131 100
Szczęka wysunięta miękka 20/20 dla typu 80	361147 80
Szczęka wysunięta Gripp 3/5 dla typu 80	361142 80
Wkładka mocująca z Typ 5	361160 5
Szczęka nasadzana Standard dla typu 80C	361124 80C