

**Moduł mocujący stały, dla typu: 0****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	361105 0
GTIN	4045197848932
Klasa artykułu	310

**Opis****Wykonanie:**

Wszystkie powierzchnie funkcyjne hartowane i szlifowane. Imadło 5-osiowe ma budowę modułową. Głównymi częściami są moduły mocujące nr 361105–361110, szyny podstawowe nr 361115, wrzeciono nr 361119, przedłużki wrzecion nr 361120 i szczęki nasadzane nr 361123–361136.

**Pasuje do :**

Szyny podstawowe nr 361115, wrzeciono nr 361119 i szczęki nasadzane nr 361123–361136.

**Wyp. dodatkowe:**

Wkrętak płaski 6-kątny z uchwytem poprzecznym nr 627424 wielk. 5 i klucz dynamometryczny nr 656050 wielk. 120.

**wskazówka:**

Do śrub mocujących potrzebują Państwo wkładki 6-kątnej do wkrętaka (Typ 0 = SW8, Typ 1, 1S+2 = SW10).

Do śrub mocujących potrzeba zestawu wkrętaków SW5.

długość L: 100 mm

szerokość B: 100 mm

wysokość H: 108 mm

H<sub>1</sub>: 85 mm

masa: 4,5 kg

Pasujące do kodu barwnego: Xpent0

## Opis techniczny

szerokość B	100 mm
H <sub>1</sub>	85 mm
długość L	100 mm
masa	4,5 kg
wysokość H	108 mm
Pasujące do kodu barwnego	Xpent0
Seria	Xpent