

**Imadła szlifierskie i kontrolne z wrzecionem, szerokość szczęk A: 100 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	363550 100
GTIN	4045197313577
Klasa artykułu	38F

**Opis****Wykonanie:**

· **Stal hartowana, precyzyjnie szlifowana ze wszystkich stron.**

**Zastosowanie do prac wymagających dostępu z 4 stron** (od podstawy, od czoła i z obu boków).

poziomy **rowek pryzmowy wyszlifowany.**

**Funkcja:**

System dociskania - ruchoma szczęka dociskana jest w dół przez powstający nacisk, co wyklucza uniesienie się lub drganie detalu <BR/>podczas obróbki.

**Zastosowanie:**

Do **precyzyjnej obróbki i kontroli.**

**Klasa dokładności:**

W zakresie **0,003 mm** / 100 mm (dokładność systemu).

**w dostawie::**

wraz z korbką.

maksymalny rozstaw b: 140 mm

wysokość szczęk C: 40 mm

długość całkowita a: 270 mm

szerokość całkowita B: 80 mm

masa: 9,5 kg

**Opis techniczny**

długość całkowita a	270 mm
---------------------	--------

masa	9,5 kg
maksymalny rozstaw b	140 mm
szerokość szczęk A	100 mm
wysokość szczęk C	40 mm
szerokość całkowita B	80 mm