

**Szczęka nasadzana do obrotowego modułu zaciskowego stała, dla typu: 100****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	361126 100
GTIN	4045197849076
Klasa artykułu	310

Opis**Wykonanie:**

Powleczona, hartowana i szlifowana.

Zastosowanie:

Do chwytania szczęk wysuniętych nr 361140-361150.

Pasuje do :

zestawów imadeł 5-osiowych nr 361100 i modułów mocujących nr 361110.

w dostawie::

Wraz ze śrubami mocującymi.

wskazówka:

Konieczne przy modułach mocujących obróconych o 180°.

szerokość szczęk b: 100 mm

wysokość szczęk h: 40 mm

wysokość h₁: 20 mm

długość szczęk l: 60 mm

długość l₁: 43,5 mm

Pasujące do kodu barwnego: Xpent0

Opis techniczny

szerokość szczęk b	100 mm
wysokość h ₁	20 mm

Pasujące do kodu barwnego	Xpent0
długość szczęk l	60 mm
wysokość szczęk h	40 mm
długość l ₁	43,5 mm